

LBK-S01-PZ

Z9000023

기계의 위험 영역을 감시하는 안전 레이더 시스템.



기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	RED, CE, UKCA, IMQ
ESPE 타입:	2
센서 원리:	FMCW 레이더
반응 주파수:	24 - 24.25 GHz
작동 범위 경고 구역:	4 m
작동 범위 안전 구역:	4 m
구역 동시 모니터링 수:	1
구역 구성 수:	1
기술 데이터	
전기 데이터	
UINT1의 용도:	센서 전원
내부 전압원:	제어 장치 사용
UINT1의 전압 유형:	DC
UINT 모듈의 허용 범위:	-20 %/+20 %
광학 데이터	
수평 각도:	110°/50°
수직 각도:	30°/15°
환경 데이터	
대기 온도:	-40 - 60 °C

습도 등급:	최대 95%
응결 허용?:	허용됨
타임스	
반응 시간:	100 ms
기계 데이터	
높이 직경:	85 mm
브라킷 포함 높이:	125 mm
폭 치수:	85 mm
브라킷 포함 너비:	165 mm
깊이 치수:	53 mm
순중량:	220 g
총중량:	310 g
환경	
RoHS 지침:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS 준수:	예
RoHS 예외:	예
지침에 따른 RoHS 예외:	6c
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
REACH에 포함된 물질:	선두
오염물질 비율 %:	> 0,1
CAS 번호:	7439-92-1
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP 항목 사용 가능:	예
상용 데이터	
ECLASS 버전:	ECLASS-9.1
ECLASS 참조 기능:	27272791
ETIM 버전:	ETIM-7.0

필수적 액세서리



Z9000024

LBK Bus Terminator



Z9000025

LBK Bus Cable Sensor/Controller 5m



Z9000026

LBK Bus Cable Sensor/Controller 10m



Z9000027

LBK Bus Cable Sensor/Controller 15m



Z9000028

LBK Bus Cable Sensor/Sensor 3m



Z9000022

LBK-C22-PZ