

PMCtendo DD5.06/000/0/0/0/208-480VAC

8176005



Servo amplifiers Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; I_{max} (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 5 kVA
Integral brake resistor

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA
기술 데이터	
전기 데이터	
상 범위 용도:	메인 전원
공급 전압 (V):	208 - 480 V
상이 있는 공급 전압:	3 x 208...3 x 480 V
공급 전압 범위 유형:	AC
공급 전압 유형 U1:	AC
U2의 용도:	전원
공급 전압 2 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U2:	DC
브레이크 있는 U2 허용 범위:	+15%
브레이크 없는 U2 허용 범위:	+15%
리튬슈틸	
최대 스위치온 주파수 출력:	30/h
3x208V에서 연속 출력 전류:	6 A
3x230V에서 연속 출력 전류:	6 A
3x400V에서 연속 출력 전류:	6 A
3x480V에서 연속 출력 전류:	6 A

피크 전류 2초:	12 A
피크 전류 5초:	12 A
펄스 주파수 반전 정류기:	8 kHz
중간 회로의 전압 범위:	900 V DC
스토에이블	
STO-이네이블의 개수:	1
입력 절대 인코더	
절대형 인코더 입력 수:	1
연결(절대형 인코더):	15-핀 D-Sub 암 커넥터
입구 해결사	
리졸버 커넥터 유형:	9-핀 D-Sub 암 커넥터
입력 SinCos 인코더, 증분 인코더	
엔코더/증분 인코더 커넥터 유형:	15-핀 D-Sub 암 커넥터
입구 증분 인코더	
연결 (인크리멘탈 인코더):	15-핀 D-Sub 암 커넥터
아날로그 입력	
아날로그 입력의 개수:	2
아날로그 입력 유형:	전압
아날로그 입력 신호 범위:	-10 ~ 10V
아날로그 입력의 해상도:	14 Bit, 12 Bit
입구	
0의 입력 신호 레벨:	-3 ~ +5 VDC
EN 61131-2 유형 1에 따른 U 입력:	24 V DC
입력 전위 절연:	예
반도체 출력 (표준)	
보조 출력 단자의 개수:	2
비안전 반도체 출력 갈바닉 절연:	예
CANopen 인터페이스	
CANopen 인터페이스의 개수:	1

통신 인터페이스	
RS RS232 i/f 커넥터 유형:	9-핀 D-Sub 수 커넥터
환경 데이터	
주변 온도 표준:	DIN EN 60721-3-3
주변 온도 등급:	1K4
대기 온도:	0 - 40 °C
정격 감소 주변 온도:	40 - 55 °C
전력 정격:	2.5 %/K
보관 온도 표준:	DIN EN 60721-3-1
저장 온도 변경:	20 K/h
기후 적합성 표준:	DIN EN 60721-3-3
습도 등급:	1K3
습도 등급:	85% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	1000m
경감률 1.5% 영구 작동 높이:	1000 - 2500m ASL
100M당 전력 정격:	1.5 %/100 m
EMC 수행 표준...:	EN 61800-3
표준에 따른 진동 ...:	EN 60721-3-3
냉각 유형:	빌트인 팬
노이즈 방출:	45 dB (A)
보호 유형 표준:	EN 60529
기계 데이터	
장착 위치:	수직
하우징 소재:	주조 알루미늄/스테인리스강
높이 직경:	279 mm
폭 치수:	70 mm
깊이 치수:	171 mm
순중량:	2900 g

총중량:	4100 g
환경	
RoHS 준수:	예
REACH 적합성:	SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
EAN 코드:	4046548049657
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27023201
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000017
ETIM 참조 기능:	EC001857
용량:	0