

PSEN ml b 2.1 unit

570402



Veiligheidsvergrendeling PSENmlock, volledig gecodeerd, met veiligheidsschakelaar en actuator, met vergrendeling, met power reset, 8-pol. M12-connector(male), kabel van 0,23 m, enkele schakeling

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	hoog
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder codering:	volledig gecodeerd
Soort reset:	Power reset
Serieschakeling geschikt:	nee
Apparaatvariant:	Unit

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1

Ingangen

Aantal ingangen:	2
Gelijkspanning op ingang:	24 V DC

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
Aantal melduitgangen:	1

Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-13
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
EMC volgens norm:	EN 55011: klasse A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
UL beschermingsgraad (type):	type 1
Times	
Pulsduur Lock/Unlock Request:	350 - 400 ms
Mechanische gegevens	
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Noodontgrendeling aanwezig:	nee
Opwaartse verplaatsing max.:	+/- 3,0 mm
Max. hoekverplaatsing om X-as:	+/-2,0 deg
Max. hoekverplaatsing om Y-as:	+/-2,5 deg
Max. hoekverplaatsing om Z-as:	+/-7,5 deg
Max.verplaatsing sluitrichting:	+/- 2 mm
Actuator type 1:	PSEN ml 2.1
Aansluitingstype:	M12, 8-polig male
Leidingen kabel:	LiYY 8 x 0,25 mm ²
Productmateriaal:	Zn, Aluminium, Staal verzinkt, Kunststof, roestvrij staal

Afmeting hoogte:	217.2
Afmeting breedte:	40
Afmeting diepte:	40
Nettogewicht:	1100
Brutogewicht:	1450
Transponder	
Bedrijfsfrequentie:	122 kHz - 128 kHz
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548081732
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27272603
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002593
Volume:	0

Optionele accessoires



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570494

PSEN ml bracket swinging door 80

	570472	PSEN ml escape release cordset 2,5m
	C1000059	Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
	540333	PSEN cable M12-8sf, 20m
	570468	PSEN ml escape release cordset 1,0m
	570469	PSEN ml escape release cordset 1,25m
	570466	PSEN ml escape release cordset 0,5m
	570467	PSEN ml escape release cordset 0,75m
	570462	PSEN ml escape release extension
	570484	PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



570460

PSEN ml escape release



570461

PSEN ml auxiliary release hd1



570491

PSEN ml / PDP67 Y junction PR



570492

PSEN ml bracket sliding door



570470

PSEN ml escape release cordset 1,5m



570490

PSEN ml mounting plate



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m