


## PSEN op4H-SL-24-075/1

631124



안전 라이트 가드, 타입 4, PL e, 손 보호(분해능 24 mm), 보호 필드 높이 750 mm. 특징: 데드존 없는 캐스케이딩, 슬림라인 설계. 공급 전압 24 V, 커넥터 M12, 트랜스미터: 5-핀, 리시버 5-핀. 연결 케이블은 장치에 제공되지 않음.

## 기술적 세부사항

| 일반 데이터         |                   |
|----------------|-------------------|
| 승인:            | CE, cULus 등재, TÜV |
| ESPE 타입:       | 4                 |
| 센서 원리:         | 광학                |
| 보호 지역의 높이:     | 750 mm            |
| 해상도 보호 등급:     | 손                 |
| 작동 범위 (m):     | 0.2 - 6 m         |
| 기술 데이터         |                   |
| 전기 데이터         |                   |
| 공급 전압 (V):     | 24 - 24 V         |
| 공급 전압 유형 U1:   | DC                |
| 광학 데이터         |                   |
| 사용된 파장 범위:     | 850nm             |
| 반도체 출력         |                   |
| OSSD 출력의 개수:   | 2                 |
| 환경 데이터         |                   |
| 대기 온도:         | 0 - 55 °C         |
| 습도 등급:         | 15 ~ 95%          |
| 응결 허용?:        | 허용 안됨             |
| 표준에 따른 진동 ...: | EN 60068-2-6      |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| 표준1에 따른 연속 충격:                 | 10g                          |
| 보호 유형 표준:                      | EN 60529                     |
| 타임스                            |                              |
| 반응 시간:                         | 10 - 10 ms                   |
| 기계 데이터                         |                              |
| 케이블 길이:                        | 0.2 m                        |
| 케이블 절연 소재 1:                   | PVC                          |
| (설치 시) 휨 반경 K1:                | 1 x Ø                        |
| 휨 반경, 설치 케이블 캐스케이딩:            | 1 x Ø                        |
| 최대 케이블 길이:                     | 20 m                         |
| 하우징 소재 상부 파트:                  | 알루미늄                         |
| 소재 엔드 캡:                       | Zamak                        |
| 소재 전면 스크린:                     | PMMA                         |
| 높이 직경:                         | 750 mm                       |
| 폭 치수:                          | 15.4 mm                      |
| 깊이 치수:                         | 32.6 mm                      |
| 순중량:                           | 900 g                        |
| 총중량:                           | 1600 g                       |
| 환경                             |                              |
| RoHS 지침:                       | 2011/65/EU, 2015/863/EU      |
| RoHS 준수:                       | 예                            |
| RoHS 예외:                       | 아니오                          |
| REACH 적합성:                     | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다.       |
| WEEE klassifikation (08/2018): | 4 devices (feed size >50 cm) |
| 상용 데이터                         |                              |
| Harmonized System Code:        | 90314990                     |
| UNSPSC 25:                     | 39121528                     |
| EAN 코드:                        | 4046548086843                |
| ECLASS 버전:                     | ECLASS-13                    |

|               |          |
|---------------|----------|
| ECLASS 참조 기능: | 27272704 |
| ETIM 버전:      | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹:   | EG000026 |
| ETIM 참조 기능:   | EC002549 |
| 용량:           | 0        |

## 선택적 액세서리



630904

PSEN op Mirror-165/1



630903

PSEN op Mirror-120/1



630902

PSEN op Mirror-090/1



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



631186

PSEN op SL Testpiece F 24 mm



631185

PSEN op SL cascading 1m



631184

PSEN op SL cascading 0,5m



631183

PSEN op SL cascading 0,1m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



631182

PSEN op SL Bracket O



631181

PSEN op SL Bracket L



631180

PSEN op SL Bracket C