

PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t

784131



안전 릴레이 (독립형), 입력: 1/2-채널 배선 (접점들의 교차 단락 탐지 가능/불가능), 출력: 2x 안전 출력, 1x 보조 출력(SC 기술), 지연된 자동/모니터링형 시동, UB = 24V DC, 폭: 22.5mm, 플러그인 스프링 타입 터미널, 여러 장치들 간의 연결, E-STOP 모니터링, 안전 게이트, 피드백 루프.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, KOSHA, TÜV, EAC (유라시아)
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	24 - 24 V
공급 전압 유형 U1:	DC
최대 장치 회로 차단기:	6 A 슬로우 / 10 A 퀵
반도체 출력	
EN 60947-1에 따른 활용 카테고리:	DC-12
환경 데이터	
기후 적합성:	EN 60068-2-78
대기 온도:	-10 - -10 °C
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
응결 허용?:	허용 안됨
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
공간 거리 및 연면 거리:	EN 60947-1
과전압 범위:	III
공간 및 연면 오염도:	2
타임스	

선택 가능한 시간:	7 s, 3 s, 5 s, 0.15 s, 1 s, 0 s, 0.5 s, 2 s, 10 s
허용 범위 Tv:	+/-10 % + 40 ms
반복 정확도:	5%
기계 데이터	
장착 위치:	모두
전면 플레이트 하우징 소재:	ABS UL 94 V0
커넥션 터미널:	스프링 타입 터미널
터미널 스타일:	플러그인
높이 직경:	101 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	121 mm
순중량:	130 g
총중량:	145 g
환경	
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548008913
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27371819
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000019
ETIM 참조 기능:	EC001449
용량:	0.300

선택적 액세서리



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2