

PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit

542109



RFID-veiligheidsschakelaar 2 veilige HL-uitgangen, 8-pol. M12-connector(male), 4 bedieningsrichtingen, ondersteuning voor SDD, IP67, schakelafstand (bedienpen op markering rechthoek): 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VP = 1 volledig gecodeerde schakelaar met bedienpen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	hoog
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder codering:	volledig gecodeerd
Seriële schakeling geschikt:	ja
Apparaatvariant:	Unit

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24, 24
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1

Ingangen

Aantal ingangen:	2
Gelijkspanning op ingang:	24 V DC

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
Aantal melduitgangen:	1
Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	nee

HGU kortsluitvast:	ja
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12
Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-25, 70
Max. omgevingstemp. bij Hmax:	+60 °C
Max. omgevingstemp. bij 2000 m:	+70 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	4000 m
EMC volgens norm:	EN 60947-5-3
Trillingen vlg. norm:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Schakelafstanden	
Wijz. schakelafst. temp.wijz.:	+0,02mm/°C
Mechanische gegevens	
Actuator type 1:	PSEN cs6.1 M12
Sensor vlak in te bouwen:	Ja, montage-instr. opvolgen
Aansluitingstype:	M12, 8-polig male
Productmateriaal:	PBT, PA+GF, Polycarbonaat
Afmeting hoogte:	26.4
Afmeting breedte:	101.6
Afmeting diepte:	19
Nettogewicht:	83
Brutogewicht:	100
Transponder	

Bedrijfsfrequentie:	122 kHz - 128 kHz
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548077438
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27274601
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002592
Volume:	0

Optionele accessoires



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



535111

PSEN ix2 F4 code



535112

PSEN ix2 F8 code



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540138

SDD ES PROFINET



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



532111

PSEN mag/cs bracket straight



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



532109

PSEN cs bracket stop sliding door

532108

PSEN cs bracket stop swinging door



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



773603

PDP67 F 4 code

