

PSEN cs6.1n 1switch

542153



RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, IP67, 4 bedieningsrichtingen, typ. schakelafstand (rechthoek) 11 mm, sao = 8 mm, sar = 20 mm, VPE = 1 stuk, volledig gecodeerde schakelaar met bedienen, max. 8 inleerprocessen.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	hoog
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder codering:	volledig gecodeerd
Serieschakeling geschikt:	nee
Apparaatvariant:	Sensor

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24, 24
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	1

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
Aantal melduitgangen:	1
Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	-25, 70
Max. omgevingstemp. bij Hmax:	+60 °C
Max. omgevingstemp. bij 2000 m:	+70 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	4000 m
EMC volgens norm:	EN 60947-5-3
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Schakelafstanden	
Wijz. schakelafstand temp.act1:	+0,02mm/°C
Wijz. schakelafstand temp.act2:	+0,02mm/°C
Wijz. schakelafstand temp.act3:	+0,02mm/°C
Mechanische gegevens	
Sensor vlak in te bouwen:	Ja, montage-instr. opvolgen
Aansluitingstype:	M12, 5-polig male
Productmateriaal:	PBT, PA+GF, Polycarbonaat
Afmeting hoogte:	26.4
Afmeting breedte:	101.6
Afmeting diepte:	19
Nettogewicht:	68
Brutogewicht:	78
Transponder	
Bedrijfsfrequentie:	122 kHz - 128 kHz
Milieu	

RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548077513
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27274601
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002592
Volume:	0

Verplichte Accessoires



542187

PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator



542188

PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator



542183

PSEN cs6.1 M12 1actuator

Optionele accessoires



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m




773615

PDP67 F 8DI ION HP VA




773614

PDP67 F 8DI ION VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



532111

PSEN mag/cs bracket straight



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



532110

PSEN Winkel / bracket



532109

PSEN cs bracket stop sliding door



532108

PSEN cs bracket stop swinging door



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



773601

PDP67 F 8DI ION HP