

MM A MINI-IO CAB01A 1.5m

772216



모션 모니터링 어댑터 SI/HA 25/25, 1.5m.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	cULus 등재
기술 데이터	
환경 데이터	
대기 온도:	0 - 0 °C
응결 허용?:	허용 안됨
기계 데이터	
커넥터 타입 1:	25-핀 D-Sub 수 커넥터
커넥터 타입 1의 형태:	스트레이트
커넥터 타입 2:	25-핀 D-Sub 암 커넥터
커넥터 타입 2의 형태:	스트레이트
커넥터 타입 3:	8-핀 Mini-IO 수 커넥터
커넥터 타입 3의 형태:	스트레이트
고정 스크류:	UNC 4-40
하우징 소재 커넥터 3:	PBT
접점 표면 재료 1:	Au
접점 표면 재료 2:	Au
접점 표면 재료 3:	Au
핀 소재:	구리 합금
소켓 소재:	구리 합금

케이블 길이:	1.5 m
케이블 길이 K1 공차:	+/- 0.15 m
컬러 케이블 절연 1:	그린, RAL6018과 유사
하우징 컬러:	블랙 RAL 9005
케이블 절연 소재 1:	PUR
케이블의 트레일링 능력 1:	예
(설치 시) 휨 반경 K1:	8 x Ø
최대 외부 직경 케이블 K1:	6 - 6 mm
도체 단면적:	0.14 - 0.14 mm ²
케이블 단면 AWG K1:	26
섀드 K1:	예
컨덕터 수:	8
케이블 K1의 승인:	UL AWM-Style 20233
커넥터 1의 승인:	UL94 V-0
커넥터 2의 승인:	UL94 V-0
커넥터 3의 승인:	UL94 V-0
하우징 소재:	TPE-SEBS UL 94 HB
높이 직경:	38 mm
폭 치수:	54.5 mm
깊이 치수:	16 mm
순중량:	131 g
총중량:	141 g
환경	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN 코드:	4046548083361
ECLASS 버전:	ECLASS-13

ECLASS 참조 기능:	27060313
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001855
용량:	0