

PMI 607 Control

265607

PMIcontrol - besturingspaneel met 7" touchscreen, CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicenseerd, mastersystemen: CANopen, ModbusTCP.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, cULus Listed, EAC
Besturingssysteem:	Windows Embedded Compact 7

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	14.4 W

Beeldscherm

Displaytype:	TFT
Display diagonaal:	7 Zoll
Displayresolutie:	800 x 480
Kleurdiepte display:	16,2 M
Soort touchdisplay:	capacitief

CPU

Type processor:	X86
Klokcyclus van de processor:	1,3 GHz
Werkgeheugen:	512 MB
Grootte progr.geheugen (flash):	512 MB
Realtime klok aanwezig:	ja

Verwijderbare media	
Insteekbaar opslagmedium:	SD card
USB-poort	
Aantal USB-host-poorten:	2
Ethernet-interface	
Connectortype ETHERNET-interf.:	RJ45
Ethernet overdrachtssnelheid:	1 Gbit/s
CANopen interface	
CANopen type:	Master
Aantal Canopen deelnemers:	127
Canopen overdrachtstijden:	800 kbit/s, 500 kbit/s, 10 kbit/s, 250 kbit/s, 100 kbit/s, 1 Mbit/s, 125 kbit/s, 20 kbit/s, 50 kbit/s
Aantal Ethernet-poorten:	1
Seriële interface	
Aantal RS-232-poorten:	1
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	0 - 50 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	90% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
UL beschermingsgraad (type):	1,2,5,4/4X indoor use only
Mechanische gegevens	
Afmeting hoogte:	153 mm
Afmeting breedte:	216 mm

Afmeting diepte:	85 mm
Nettogewicht:	1740 g
Brutogewicht:	2760 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	2 device/monitor > 100 cm²
Commerciële gegevens	
UNSPSC 25:	46171620
EAN-code:	4046548083316
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27330201
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001412