

Cable/FC/M12-5AMX/M12-5SFX/A/010/0Q34/BK

C1000024



연결 리드, 5-pin M12 수 커넥터, 각진 형, 5-pin M12 암 커넥터에 A-코드식, 스트레이트, A-코드식, 도체 단면: 5 x 0.34 mm², 케이블 길이: 10m

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재
기술 데이터	
전기 데이터	
정격 전류:	4 A
일반 도체 저항 K1:	20°C에서 ≤55.4Ω/km 이하
환경 데이터	
대기 온도:	-40 - 85 °C
UL 승인 주변 온도:	80 °C
공간 및 연면 오염도:	3
기계 데이터	
커넥터 타입 1:	5-핀 M12 수 커넥터
커넥터 타입 1의 형태:	앵글드
M12 커넥터 1 코딩:	A 코드식
커넥터 타입 2:	5-핀 M12 암 커넥터
커넥터 타입 2의 형태:	스트레이트
M12 커넥터 2 코딩:	A 코드식
소재 스레드 링 커넥터 1:	CuZn 니켈 도금
소재 스레드 링 커넥터 2:	CuZn 니켈 도금
접점 표면 재료 1:	Au

접점 표면 재료 2:	Au
실링 재료:	FKM
핀 소재:	CuZn
소켓 소재:	CuZn
케이블 소재 K1:	Cu
케이블 K1 절연 재료:	PP (9Y)
케이블 유형 K1:	LiF9Y11Y
케이블 길이:	10 m
컬러 케이블 절연 1:	블랙
하우징 컬러:	옐로우, RAL 1004과 유사
케이블 절연 소재 1:	PUR
케이블의 트레이링 능력 1:	예
(설치 시) 힘 반경 K1:	8 x Ø
최대 외부 직경 케이블 K1:	5.5 - 5.5 mm
도체 단면적:	0.34 - 0.34 mm ²
케이블 단면 AWG K1:	22
스트랜딩 K1:	5 코어 원형 필러
셸드 K1:	아니오
컨덕터 수:	5
케이블 K1의 승인:	UL AWM-Style 20233
커넥터 1의 승인:	UL94 V-2
커넥터 2의 승인:	UL94 V-2
할로겐 프리:	예
내유성:	저항성
불연성:	UL 20233, DIN EN 60332-1-2, FT2
잠금 나사 토크:	0.4 Nm
순중량:	383 g
총중량:	388 g
환경	

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85444210
UNSPSC 25:	26121603
EAN 코드:	4046548102710
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27060311
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000026
ETIM 참조 기능:	EC001855
용량:	0