


PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

788010



Veiligheidsrelais (stand-alone), ingangen: 2-kanaals schakeling met/ zonder detectie van onderlinge sluiting, 4 mutingsensoren, uitgangen: 3 M, 1 V, 5 HL, automatische/bewaakte start, UB = 24 V DC, breedte: 90 mm, steekbare veerkrachtklemmen, apparaat voor het kortstondig overbruggen van veiligheidsfuncties, muting, bewaking van mutinglampen en de automatische omschakeling ervan.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V): 24 - 24 V

Type voedingsspanning U1: DC

Opgenomen vermogen DC: 33 W

Ingangen

Aantal ingangen: 9

Halfgeleideruitgangen

Aantal halfgeleideruitgangen: 4

Toler. ext. spann. DC halfgel.: -20%/+20%

Gebruikscat. vlg. EN 60947-1: DC-12

Relais uitgangen

Gebruikscat. AC/DC1 norm: EN 60947-4-1

Spanning AC1 veiligheidscont.: 240 V

Max.stroom AC1 veiligheidscont.: 8 A

Spanning DC1 veiligheidscont.: 24 V

Max. stroom DC1 veiligheidscont.: 8 A

Gebruikscat. AC15/DC13 norm: EN 60947-5-1

Spanning AC15 veiligheidscont.:	240 V
Max.stroom AC15 veiligheidscont.:	5 A
Spanning DC13 veiligheidscont.:	24 V
Veiligheidscont.: AC bij UL:	240 V AC G.P.
Veiligheidscontacten:Pilot Duty:	B300, R300
Materiaal relaiscontacten:	AgSnO2
aanv. contactspecif. relais:	+ 0,2 µm Au
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-78
Omgevingstemperatuur:	-10 - -10 °C
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
EMC volgens norm:	EN 61496-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 60947-1
Overspanningscategorie:	III / II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Behuizingsmateriaal frontplaat:	ABS UL 94 V0
Aansluitklem:	Veerkrachtklem
Klemsoort:	steekbaar
Afmeting hoogte:	101 mm
Afmeting breedte:	90 mm
Afmeting diepte:	121 mm
Nettogewicht:	565 g
Brutogewicht:	575 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof

WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548007909
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27371819
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000019
ETIM reference feature:	EC001449

Optionele accessoires

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374292

PNOZ X Set spring loaded terminals P5+P5



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2

