

PNOZ X7 48VAC 2n/o

774049



안전 릴레이(독립형), 입력: 1-채널 배선, 출력: 2 N/O, 자동/수동 리셋, UB = 48 V AC, 폭: 22.5 mm, 스크류 단자 내장, E-STOP 모니터링, 안전 게이트. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, CCC, UKCA, cULus 등재, KOSHA, EAC (유라시아), TÜV
기술 데이터	
전기 데이터	
공급 전압 (V):	48 - 48 V
공급 전압 유형 U1:	AC
전력 소모 AC:	2
입구	
입력 단자의 개수:	1
반도체 출력	
반도체 출력의 갯수:	0
繼電器輸出	
활용 범주 AC/DC1 표준:	EN 60947-4-1
전압 AC1 안전 접점:	240
최대 전류 AC1 안전 접점:	4
전압 DC1 안전 접점:	24
최대 전류 DC1 안전 접점:	4
활용 범주 AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
전압 AC15 안전 접점:	230
최대 전류 AC15 안전 접점:	4

전압 DC13 안전 접점:	24
안전 접점: UL에서 AC:	240VAC G. P.
안전 접점: Pilot Duty:	C300, R300
릴레이 접점 재료:	AgSnO2
추가 접점 사양 릴레이:	+ 0.2 µm Au
환경 데이터	
기후 적합성:	EN 60068-2-78
대기 온도:	-10 - -10 °C
습도 등급:	40°C에서 93% 상대 습도
응결 허용?:	unzulässig
EMC 수행 표준...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
공간 거리 및 연면 거리:	EN 60947-1
과전압 범위:	III / II
공간 및 연면 오염도:	2
기계 데이터	
장착 위치:	모두
전면 플레이트 하우징 소재:	ABS UL 94 V0
하우징 소재 상부 파트:	PPO UL 94 V1
커넥션 터미널:	스크류 터미널
터미널 스타일:	고정
AWG 정보용 유연 도체 단면:	24 - 10 AWG
높이 직경:	87 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	121 mm
순중량:	225 g
총중량:	235 g
환경	
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548012392
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27371819
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000019
ETIM 참조 기능:	EC001449