

PNOZ m ES Profibus

772132



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułfieldbus, Profibus.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja)
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	0.9 W
Izolacja potencjałów U1:	Tak
Przeznaczenie U1NT1:	Zasilanie modułu
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Typ napięcia U1NT1:	DC
Interfejs Fieldbus	
Złącze fieldbus:	PROFIBUS-DP
Rodzaj urządzenia Fieldbus:	Urządzenie podrzędne DPV0
Dozwolony adr. stacji fieldbus:	0 - 99 d
Zakres pr. transmisji fieldbus:	9,6 kBit/s – 12 MBit/s
Magistrala przyłącz. Fieldbus:	9-pinowe złącze żeńskie D-Sub
Izolacja galwaniczna fieldbus:	Tak
Napięcie probiercze:	500 V AC

Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 0 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Fieldbus i moduł
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja robocza
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	115 mm
Ciężar netto:	95 g

Ciężar brutto:	105 g
Środowisko	
Zgodność z RoHS:	tak
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548069518
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001423
Tom:	0.345

Akcesoria obligatoryjne



783542

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.



793542

Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.

Akcesoria opcjonalne



783543

Spring terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.



793543

Screw terminals PNOZ mmcxp, 10 pcs.

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

