

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

774026



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 230 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, przełącznik czasowy z opóźnieniem załączenia, monitorowanie pętli sprężenia zwrotnego, 12 poziomów czasów załączenia od 30-300 s.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, CCC, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 230 - 230 V

Typ napięcia zasilania U1: AC

Pobór mocy AC: 4.5 VA

Wyłącznik aut.urządzenia maks.: Maks. przekrój przewodu

Wyjścia przełącznikowe

Number of del. aux. contacts: 2

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 6 A

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230 V

Max. current AC15 safety cont.: 4 A

Voltage DC13 safety cont.: 24 V

Styki bezp.: AC przy UL: 240 VAC G. P.

Styki bezp.: praca pilota:	B300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO ₂
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - -10 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Times	
Ustawiane czasy:	90 s, 50 s, 120 s, 40 s, 30 s, 300 s, 210 s, 270 s, 150 s, 180 s, 240 s, 70 s
Tolerancja Tv:	-15% / +15% +50 ms
Dokładność powtarzania:	2%
Formuła min. czasu zwłoki:	tv - 15 %
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	stałe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 10 AWG
Wysokość:	87 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	350 g

Ciężar brutto:	360 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122329
Kod EAN:	4046548012538
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371605
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001439
Tom:	0.51

Akcesoria opcjonalne

774090

COVER P-93

