

PSEN ml b 1.1 switch

570401



Wyłącznik bezpieczeństwa, kodowany, do urządzenia PSENmlock, ryglowanie drzwi, reset zasilania, 8-pinowe złącze zewnętrzne M12, przewód 0,23 m, połączenie pojedyncze

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, FCC, IC, TÜV
Zasada działania czujników:	Transponder
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDb
Kodowanie transpondera:	kodowany
Reset type:	Power reset
Odpowiednie do łączenia szereg:	nie
rodzaj jednostki:	Sensor

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	1

Wejścia

Liczba wejść:	2
Napięcie DC na wejściu:	24 V DC

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
Number of sig. outputs:	1

Izolacja potencjałowa S/C O:	Nie
Odporność wyj. S/C na zwarcie:	Tak
Kat. stosowania wg EN 60947-1:	DC-13
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
EMC wg standardu....:	EN 55011: Klasa A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Typ obudowy UL:	Typ 1
Times	
Wymagana dł.imp. blok./odblok.:	350 ... 400 ms
Dane mechaniczne	
Promień gięcia (układanie) K1:	5 x Ø
Dostępny wyzwalacz ewakuacyjny:	Nie
Aktuator typu 1:	PSEN ml 1.1
Typ połączenia:	M12 ,8-stykowy zew.
Linie kablowe:	LiYY 8 x 0,25 mm2
Materiał produktu:	Zn, Aluminium, Stal cynkowana, Plastik, Stal nierdzewna
Wysokość:	217.2
Szerokość:	40
Głębokość:	40
Ciężar netto:	950
Ciężar brutto:	1300

Transpondera	
Częstotliwość pracy:	122 kHz - 128 kHz
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Kod EAN:	4046548081763
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272603
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002593
Tom:	0

Akcesoria opcjonalne



540346

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m



540347

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m



540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540345

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m



570499

PSEN screw set bracket sliding door



570497

PSEN ml door handle swinging door 80



570475

PSEN ml escape release cordset 4,0m



570498

PSEN screw set bracket swinging door



570495

PSEN ml door handle sliding door



570473

PSEN ml escape release cordset 3,0m



570496

PSEN ml door handle swinging door 70



570474

PSEN ml escape release cordset 3,5m



570493

PSEN ml bracket swinging door 70



570471

PSEN ml escape release cordset 2,0m



570494

PSEN ml bracket swinging door 80



570472

PSEN ml escape release cordset 2,5m



C1000059

Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX



570468

PSEN ml escape release cordset 1,0m



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



570469

PSEN ml escape release cordset 1,25m



570466

PSEN ml escape release cordset 0,5m



570467

PSEN ml escape release cordset 0,75m



570462

PSEN ml escape release extension



570484

PSEN ml actuator 10° adapter



570485

PSEN ml actuator center ring



570463

PSEN ml escape release cordset 1,5m hd1

	570460	PSEN ml escape release
	540319	PSEN cable axial M12 8-pole 3m
	570461	PSEN ml auxiliary release hd1
	570491	PSEN ml / PDP67 Y junction PR
	570492	PSEN ml bracket sliding door
	570470	PSEN ml escape release cordset 1,5m
	570490	PSEN ml mounting plate
	540340	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
	540341	PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m