

SDD ES PROFIBUS

540132



SDD (Safety Device Diagnostics), veldbusmodule, standaard, Profibus DP, DP-V0, 9-polige Sub-D connector, 6 digitale in-/uitgangen, steekbare aansluitklemmen (niet meegeleverd).

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed
Technische data	
Elektrische data	
Doel van U1:	Voeding van de module
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	2 W
Ingangen	
Halfgeleideruitgangen	
Aantal halfgeleideruitgangen:	6
HGU kortsluitvast:	ja
Veldbus interface	
Veldbuspoort:	Profibus DP-V0
Apparaatype van de veldbus:	Slave
Naam veldbusprotocol:	PROFIBUS
Toegest. veldbusstat.adressen:	1 ... 125d
Instelbare overdrachtsnelheden:	6 Mbit/s, 500 kbit/s, 93,75 kbit/s, 12 Mbit/s, 19,2 kbit/s, 1,5 Mbit/s, 187,5 kbit/s, 3 Mbit/s, 9,6 kbit/s, 45,45 kbit/s
Aansluiting veldbus:	9-pol. Sub-D-connector (male)
Galvan. scheid. van de veldbus:	ja

Milieugegevens	
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 55 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	90% RV bij 55 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-3
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	PROFIBUS en systeemspanning
Soort potentiaalscheiding 1:	Functionele isolatie
Mechanische gegevens	
Inbouwpositie:	willekeurig
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PC
Aansluitklem:	Schroefklem steekbaar, Veerkrachtklem steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	115 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	95 mm
Nettogewicht:	160 g
Brutogewicht:	175 g
Milieu	

RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a, 7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
Stoffen in REACH:	Lead
% van de verontreinigende stof:	> 0,1
CAS-nr.:	7439-92-1
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-code:	4046548083019
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242608
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001604
Volume:	0

Verplichte Accessoires

540120

SDD ES SET SCREW TERMINALS



540121

SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS

