

PMC SI6A161Y/EC 1x 12A

8C000025



Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 12 A @ 4kHz / 1x 10 A @ 8kHz. I_{max}: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 8.3 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	Na liście UL, CE, UKCA
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania 2 (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U2:	DC
Wejścia	
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	0 - 45 °C
Typ chłodzenia:	Wbudowany wentylator
Dane mechaniczne	
Wysokość:	343 mm
Szerokość:	65 mm
Głębokość:	286 mm
Ciężar netto:	3930 g
Ciężar brutto:	5310 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85044085

UNSPSC 25:	39121007
Kod EAN:	4046548100457
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27023101
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000017
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001857
Tom:	0

Akcesoria obligatoryjne



8C000022

PMC SI6A161 Terminal set (Y/Z)