

PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c

774038



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 1 N/O, 2 N/Z, UB = 230 V AC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, przełącznik czasowy z opóźnieniem załączenia, monitorowanie pętli sprężenia zwrotnego, 12 poziomów czasów załączenia od 0,3-3 s.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	230 - 230 V
Typ napięcia zasilania U1:	AC
Pobór mocy AC:	4.5 VA
Wyłącznik aut.urządzenia maks.:	Maks. przekrój przewodu

Wyjścia przełącznikowe

Number of del. aux. contacts:	2
Kategoria AC/DC1 stand.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	4 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.

Styki bezp.: praca pilota:	B300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO2
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - -10 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Times	
Ustawiane czasy:	0.4 s, 0.3 s, 1.8 s, 0.9 s, 1.5 s, 2.4 s, 2.1 s, 1.2 s, 0.5 s, 0.7000000000000001 s, 3 s, 2.7 s
Tolerancja Tv:	-15% / +15% +50 ms
Dokładność powtarzania:	2%
Formuła min. czasu zwłoki:	tv - 15 %
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	stałe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 10 AWG
Wysokość:	87 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	255 g

Ciężar brutto:	265 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122329
Kod EAN:	4046548012453
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371605
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001439

Akcesoria opcjonalne

774090

COVER P-93

