

Cable/PW/M12-5SMX/M12-5SFX/L/010/1Q50/BK

C1000013



Verbindingskabel, power supply, 5-pol. M12-connector (male), recht, L- gecodeerd naar 5-pol. M12-connector (female), recht, L-gecodeerd, aderdoorsnede: 5 x 1,5 mm², 12 A, kabellengte: 10 m

Technische gegevens

Algemene data	
Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed
Technische data	
Elektrische data	
Nominale stroom:	12 A
Typ. kabelweerstand K1:	58 ohm/km
Specif. doorgangsweerst. K1:	$\geq 1E+16$ ohm*cm
Milieugegevens	
Omgevingstemperatuur:	-30 - 90 °C
Omgevingstemperatuur met UL:	80 °C
Lucht- en kruipwegen naar:	IEC 60664-1
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Mechanische gegevens	
Connectortype 1:	5-pol. M12-connector (male)
Vorm van connectortype 1:	recht
Connectortype 2:	5-pol. M12-connector (female)
Vorm van connectortype 2:	recht
Contactoppervlakken mater. 1:	Ni b / Au 0,2 gal.
Contactoppervlakken mater. 2:	Ni b / Au 0,2 gal.
Materiaal van de afdichting:	FPM

Materiaal van de pennen:	CuNi
Materiaal van de bussen:	CuNi
Kabelmateriaal K1:	Cu
Isolatiemateriaal leiding K1:	PP (9Y)
Kabeltype K1:	Li9Y11Y
Kabellengte:	10 m
Kleur van kabelbuitenmantel 1:	gitzwart RAL 9005
Kleur van de behuizing:	zwart
Materiaal van kabelmantel 1:	TPU / TPE-U
Sleepvermogen van kabel 1:	ja
Buigradius (bij aanleggen) K1:	5 x Ø
Max. buitendiameter kabel K1:	8 - 8 mm
Doorsnede geleider:	1.5 - 1.5 mm ²
Twisting K1:	5 aders om kabelvulling
Afscherming K1:	nee
Aantal aders:	5
Goedkeuringen van kabel K1:	UL AWM-style 20549
Goedkeuringen van stekker 1:	UL 94 HB
Goedkeuringen van stekker 2:	UL 94 HB
Halogeenvrij:	Ja
Halogeenvrijheid volgens norm:	DIN VDE 0472-815
Oliebestendigheid:	bestendig
Oliebestendigheid volgens norm:	DIN EN 60811-2-1
Vlambestendigheid:	cULus 20549
Koppel vergrendelingsschroef:	0,6 Nm
Nettogewicht:	1196 g
Brutogewicht:	1208 g
Milieu	
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-code:	4046548102550
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27060307
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000001
ETIM reference feature:	EC003249
Volume:	3.15