

PSEN opII3B-s-170-060

632101



Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para o corpo(resolução de 170 mm), altura da área de proteção de 600 mm, tensão de alimentação de 24 V,, alcance de 0,2 a 15 m, conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: Cabo de conexão de 5 polos não incluso no escopo de fornecimento.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, KCs, TÜV, EAC
Tipo BWS:	3
Princípio do sensor:	Infravermelho
Altura do campo de proteção:	600 mm
Resolução tipo de proteção:	Corpo
Alcance (m):	0.2 - 15 m
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Dados ópticos	
Faixa de comp. de onda usada:	850 nm
Saídas de semicondutores	
Número de saídas OSSD:	2
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Descrição da carga de umidade:	UR de 95% a 50 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m

EMV conforme norma...:	IEC 61496-1
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Suporte p/choque conf. norma 1:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 1:	40g
Suporte p/choque conf. norma 2:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 2:	50g
Suporte p/choque conf. norma 3:	Suporte Swivel
Times	
Tempo de resposta:	5.2 - 5.2 ms
Dados mecânicos	
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	5 x Ø
Comprimento máx. do cabo:	50 m
Material da caixa:	Alumínio
Material da tampa da extrem.:	Zn
Material da placa dianteira:	PC
Dimensão altura:	604 mm
Dimensão de profundidade:	40 mm
Dimensão de profundidade:	35 mm
Peso líquido:	1815 g
Peso bruto:	3100 g
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548090031
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272704
Versão ETIM:	ETIM-9.0

Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002549
Volume:	0

Acessórios opcionais



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632008

PSEN opII mirror column-090 Set



632503

PSEN opII protective column-165



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



630348

PSEN op cable angle M12 5-pole 5m



630349

PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632009

PSEN opII mirror column-120 Set




632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632033

PSEN opII mirror column-090




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632034

PSEN opII mirror column-120



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632512

PSEN opII slot nuts



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m