

PSS u2 ES 8DID

328311



PSS u2, módulo eletrônico, standard, 8 entradas, extensão do pulso, saídas 24 V CC 0,25 A, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, diagnóstico ampliado, 1 fileira, bloco terminais PSS u2 T 16 necessário (não incluído no escopo de fornecimento).

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação: CE, UKCA, Listado em cULus

Campo de utilização: Padrão

Dados técnicos

Dados elétricos

Carga permitida: ohmico, indutivo, capacitivo

Entradas

Número de entradas: 8

Nível de sinal na entrada em 0: -3 a +5 V CC

Corrente contínua na entrada: 24 V DC

Tipo entrada seg. EN 61131-2: 3

Tempo de filtro do software: 0 ms ... 25,5 ms

Isolamento pot. entrada: sim

Saídas de tensão

Função da saída U2: Fornecimento de sensores

Tensão CC na saída 2: 24 V CC

Saída U2 à prova curto-circ.: sim

Sep. potencial saída U2: sim

Dados ambientais

Tensão climática segundo...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 60 °C
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-78
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m
EMV conforme norma...:	EN 61131-2 (Zona B)
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Acel. choque conf. norma 1:	150 m/s ²
Dist. dielétrica e de fuga cf.:	EN 61131-2, UL/IEC 61010-2-201
Categoria de sobretensão:	II
Grau de poluição dielétr. fuga:	2
Norma do tipo de proteção:	EN 60529
Potencial de separação	
Separação de potencial 1 entre:	Entr. e alimentação do módulo
Tipo da separ. de potencial 1:	Isolamento de operação
Separação de potencial 2 entre:	Alim. perif. e do mód.
Tipo da separ. de potencial 2:	Isolamento de operação
Dados mecânicos	
Material da caixa:	PC
Tipo do terminal:	encaixável
Dimensão altura:	110.8 mm
Dimensão de profundidade:	12.5 mm
Dimensão de profundidade:	72.5 mm
Peso líquido:	34 g
Peso bruto:	43 g
Ambiente	
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548072037
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27242604
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000024
Função de referência ETIM:	EC001599
Volume:	0.270

Acessórios obrigatórios de operação



328850

PSS u2 T 16 (1 pc.)

Acessórios opcionais



328913

PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)




328914

PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)



328911

PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)



328912

PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)



328851

PSS u2 T 16 (10 pcs.)



328860

PSS u2 A CE E (10 pcs.)



328810

PSS u2 B 4



328811

PSS u2 B 1



328910

PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)



328852

PSS u2 T 16 (5 x 10 pcs.)