

PNOZ mo5p 4 n/o burner

773534



PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 4 saídas digitais, contatos de relé, 6 A, normalmente aberto, sem potencial, conduzido, diverso, adequado para utilização do queimador.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação: CE, UKCA, Listado em cULus, KOSHA, TÜV, EAC

Dados técnicos

Dados elétricos

Finalidade de UINT1: Alimentação do Modbus

Fonte da tensão interna: pelo aparelho básico

Tipo de tensão de UINT1: CC

Tolerância do módulo UINT.: -2 %/+2 %

Saídas de relé

Quantidade de saídas de relé: 4

Cat. utilização Norma CA/CC 1: EN 60947-4-1

Tensão CA1 cont. segur.: 240 V

Corrente máx. CA1 cont. segur.: 1.5 A

Tensão CC1 cont. segur.: 24 V

Corrente máx. CC1 cont. segur.: 6 A

Cat. utilização Nor. CA15/CC13: EN 60947-5-1

Tensão CA15 cont. segur.: 230 V

Corr. máx. CA15 cont. segur.: 0.6 A

Tensão CC13 cont. segur.: 24 V

Dados ambientais

Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m
EMV conforme norma...:	EN 61131-2
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Acel. choque conf. norma 1:	15g
Dist. dielétrica e de fuga cf.:	EN 61131-2
Categoria de sobretensão:	III
Grau de poluição dielétr. fuga:	2
Norma do tipo de proteção:	EN 60529
Dados mecânicos	
Posição de montagem:	horizontal em trilho DIN
Dimensões do trilho padrão:	35 x 7,5 EN 50022
Parte inf. material da caixa:	PPO UL 94 V0
Placa front. material da caixa:	ABS UL 94 V0
Terminal de conexão:	Terminal por aparafusamento, Terminal tipo mola
Cabo flex. AWG s/EH RLA (KZF):	24 a 12 AWG
Dimensão altura:	94 mm
Dimensão de profundidade:	22.5 mm
Dimensão de profundidade:	121 mm
Peso líquido:	198 g
Peso bruto:	216 g
Ambiente	
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548054255
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27242204
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000024
Função de referência ETIM:	EC001419
Volume:	0.403