

PCOM sec br2

311502



PCOM, SecurityBridge, VPN-server voor opbouw van een VPN-tunnel, ondersteunt X.509 certificaten, 2 RJ45-poorten, USB-poort, 1 digitale ingang, 1 digitale uitgang, 2 A, eenpolig, Module Supply 24 V DC 0,32 A, Periphery Supply 24 V DC 2 A, geïntegreerde webserver, ondersteunt veilige authenticatie en communicatie met PSS 4000-besturingen en kleine besturingen PNOZmulti.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed
Toepassingsgebied:	Standaard

Technische data

Elektrische data

Doel van U1:	Module Supply
Voedingsspanning (V):	24 - 24 V
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	5.5 W
Doel van U2:	Periphery Supply
Voedingsspanning 2 (V):	24, 24
Type voedingsspanning U2:	DC
Tolerantie van U2:	-30 %/+25 %

Ingangen

Aantal digitale ingangen:	1, 1
Gelijkspanning op ingang:	24 V DC
Ingangstype volgens EN 61131-2:	3

Halfgeleideruitgangen

Aantal halfgeleideruitgangen:	1
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12

USB-poort	
Aantal USB-host-poorten:	1
Ethernet-interface	
Ethernet IP-adres fabr.instel.:	192.168.222.1
Connectortype ETHERNET-interf.:	RJ45
Ethernet overdrachtssnelheid:	10 MBit/s, 100 MBit/s
CANopen interface	
Aantal Ethernet-poorten:	2
Milieugegevens	
Klimaatcondities volgens:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
Omgevingstemperatuur:	0 - 60 °C
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
Condensvorming toegelaten?:	niet toegelaten
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv.:	2000 m
EMC volgens norm	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Trillingen vlg. norm:	EN 60068-2-6
Versnel. schok vlg. norm 1:	15g
Lucht- en kruipwegen naar:	EN 61131-2
Overspanningscategorie:	II
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	2
Norm beschermingsgraad:	EN 60529
Potentiële scheiding	
Potentiaalscheiding 1 tussen:	Periphery en Module Supply
Soort potentiaalscheiding 1:	Basisisolatie
Mechanische gegevens	

Inbouwpositie:	verticaal
Afmetingen DIN-rail:	35 x 7,5 EN 50022
Behuizingsmat. onderste deel:	PC
Behuizingsmateriaal frontplaat:	PC
Aansluitklem:	Veerkrachtklem, Schroefklem
Klemsoort:	steekbaar
Flex. 1 draad AWG info:	24 - 12 AWG
Afmeting hoogte:	96 mm
Afmeting breedte:	45 mm
Afmeting diepte:	111.5 mm
Nettogewicht:	170 g
Brutogewicht:	180 g
Milieu	
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof
WEEE classificatie (08/2018):	6 small IT-/communic. device
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	32131023
EAN-code:	4046548086003
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27242604
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000024
ETIM reference feature:	EC001599
Volume:	0.617

Verplichte Accessoires



750016

Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals