

PSEN enc HTL 1024 ss

6Z000003



Veilige incrementele encoder, 1024 pulsen per omwenteling, met HTL-interface, volle as 10 mm, compatibel met spie.

Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring: UL Listed, CE, UKCA, TÜV, EAC

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V): 24 - 24 V

Opgenomen vermogen DC: 0.96 W

Milieugegevens

Omgevingstemperatuur: -40 - 90 °C

Max. rel. luchtvochtigheid: 98%

Condensvorming toegelaten?: niet toegelaten

Trillingen vlg. norm ...: EN 60068-2-6

Versnel. schok vlg. norm 1: 100g

Norm beschermingsgraad: EN 60529

Mechanische gegevens

Aansluitingstype: M23, 12-polig

Behuizingsmateriaal: Aluminium

Afmeting hoogte: 90.6 mm

Afmeting breedte: 58 mm

Afmeting diepte: 72.2 mm

Nettogewicht: 295 g

Brutogewicht:	483 g
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	nee
REACH-naleving:	Bevat geen SVHC-stoffen
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	90318020
UNSPSC 25:	39121527
EAN-code:	4046548095111
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27270502
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC001486
Volume:	3.357