

PSEN me4.21 / 4AS

570250



Relé de segurança mecânico, com atuador padrão, força de tração de 50 N, contatos: 1 normalmente aberto, 2 normalmente fechados.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, cCSAus, TÜV, EAC
tipo de unidade:	Unidade
Dados técnicos	
Saídas de relé	
Cat. utilização Norma CA/CC 1:	EN 60947-4-1
Tensão CA1 cont. segur.:	240 V
Corrente máx. CA1 cont. segur.:	5 A
Cat. utilização Nor. CA15/CC13:	EN 60947-5-1
Tensão CA15 cont. segur.:	240 V
Corr. máx. CA15 cont. segur.:	1.5 A
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-30 - 80 °C
Dados mecânicos	
Terminal de conexão:	Terminal por aparafusamento
Tipo do terminal:	fixo
Dimensão altura:	100 mm
Dimensão de profundidade:	30.5 mm
Dimensão de profundidade:	30 mm
Peso líquido:	102 g

Peso bruto:	147 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	sim
Exceções RoHS seg. diretiva:	6a, 6c
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
Substâncias contidas no REACH:	Chumbo, ETU
% da participação do poluente:	> 0,1
N° CAS:	7439-92-1, 96-45-7
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponível:	sim
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365080
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548002652
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272603
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002593
Volume:	0

Acessórios opcionais



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



570260

PSEN me4AS



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



773600

PDP67 F 8DI ION



570793

PSEN cable 200m-8x0.25mm²