

PSEN cs1.1n 1switch

540053

RFID-veiligheidsschakelaar, 2 veilige HL-uitgangen, 5-pol.M12-connector, 4 bedieningsrichtingen, IP67, typ. schakelafstand 21 mm, sao = 15 mm, sar = 40 mm, VPE = 1 gecodeerde schakelaar.



Technische gegevens

Algemene data

Goedkeuring:	CE, UKCA, cULus Listed, FCC, IC, EAC, TÜV
Sensorprincipe:	Transponder
Codeerniveau volgens ISO 14119:	laag
Classificatie vlg EN 60947-5-3:	PDDb
Transponder codering:	gecodeerd
Serieschakeling geschikt:	nee
Apparaatvariant:	Sensor

Technische data

Elektrische data

Voedingsspanning (V):	24, 24
Type voedingsspanning U1:	DC
Opgenomen vermogen DC:	2

Halfgeleideruitgangen

Aantal OSSD-uitgangen:	2
Potentiaalscheid. HG-uitgangen:	nee
HGU kortsluitvast:	ja
Gebruikscat. vlg. EN 60947-1:	DC-12

Milieugegevens

Norm omgevingstemperatuur:	EN 60068-2-14
----------------------------	---------------

Omgevingstemperatuur:	-25, 70
Norm opslagtemperatuur:	EN 60068-2-1/-2
Vochtigheidsgraad volgens norm:	EN 60068-2-78
Vochtbelasting vermelding:	93% RV bij 40 °C
EMC volgens norm:	EN 60947-5-3
Trillingen vlg. norm ...:	EN 60947-5-2
Versnel. schok vlg. norm 1:	30g
Overspanningscategorie:	III
Vervuilingsgraad lucht.kruip.:	3
Schakelafstanden	
Wijz. schakelafst. temp.wijz.:	+0,01mm/°C
Mechanische gegevens	
Actuator type 1:	PSEN cs1.1
Sensor vlak in te bouwen:	Ja, montage-instr. opvolgen
Aansluitingstype:	M12, 5-polig male
Behuizingsmateriaal bovenstuk:	PBT
Afmeting hoogte:	75
Afmeting breedte:	40
Afmeting diepte:	40
Nettogewicht:	130
Brutogewicht:	162
Transponder	
Bedrijfsfrequentie:	122 kHz - 128 kHz
Milieu	
RoHS-richtlijn:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS-conformiteit:	ja
RoHS-uitzonderingen:	ja
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn:	7a, 7c I
REACH-naleving:	Bevat minstens één SVHC-stof

Stoffen in REACh:	Lead, Loodoxide
% van de verontreinigende stof:	> 0,1%
CAS-nr.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classificatie (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP-invoer beschikbaar:	ja
Commerciële gegevens	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
EAN-code:	4046548063943
ECLASS versie:	ECLASS-13
ECLASS reference feature:	27274601
ETIM versie:	ETIM-9.0
ETIM reference group:	EG000026
ETIM reference feature:	EC002592
Volume:	0

Verplichte Accessoires



540080

PSEN cs1.1 1 actuator

Optionele accessoires



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



630347

PSEN op cable angle M12 5-pole 3m

	630311	PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
	630312	PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	630350	PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
	380210	PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
	630298	PSEN cable M12-5sf 20m
	380211	PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
	630310	PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



773600

PDP67 F 8DI ION



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m