


PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

777951



Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные, выходы: 2 Н/П, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение питания: 24 - 240В перем./пост. тока, амплитудное напряжение: 0,0075 - 0,5 В перем./пост. тока, макс. амплитудное напряжение: 690 В, ширина: 45 мм, устройство контроля останова. Устройство отслеживает напряжение EMC, образующееся при останове двигателя.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено: CCC, CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, EAC (евраз.), TÜV

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Переменный/постоянный ток
потребляемая мощность AC:	5 VA
потребляемая мощность DC:	3 W

Измерительная цепь

Meas. circ. frequ. range (Hz):	0 - 3000 Hz
Диап. настр. знач. отклика Uon:	7,5–500 мВ
Сброс значения Uoff:	2 x Uon

Полупроводниковые выходы

Количество полупроводниковых в:	2
Допуск по внеш. напр. DC П/П:	–20%/+20%
Категория исп. по EN 60947-1:	DC-12

Релейные выходы

Кат. применения Стд. AC/DC1:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A

Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Кат. применения Стд.AC15/DC13:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Защ. конт.: пер. ток по UL:	240 VAC G.P.
Материал релейных контактов:	AgCuNi
Доп. парам. контактов реле:	+ 0,2 мкм Au
Экологические данные	
Климат. совмест. с:	EN 60068-2-78
Окружающая температура:	-10 - -10 °C
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60947-1
Категория перенапряжения:	III / II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Материал корпуса лиц. панели:	ABS UL 94 V0
Соединительная клемма:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	вставной
Сечение провод., гибк. AWG:	24–14 AWG
Размер по высоте:	94 mm
Размер по ширине:	45 mm
Размер по глубине:	121 mm
Вес нетто:	325 g

Вес брутто:	330 g
Данные по окружающей среде	
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39121527
EAN-код:	4046548049732
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371811
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000019
Эталонная функция ETIM:	EC001448
Объем:	0.569

Дополнительные принадлежности

374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4

