

PSEN enc sincos 4096 ss

6Z000001



Enkoder inkrementalny, 4096 impulsów na obrót, z interfejsem sin/cos, wałek pełny 10 mm, kompatybilność z mocowaniem na wpust.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: Na liście UL, CE, UKCA, TÜV, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Pobór mocy DC: 0.48 W

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy: -40 - 90 °C

Maks. wilgotność względna: 98%

Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone

Drgania wg normy...: EN 60068-2-6

Przysp.wstrz. wg normy1: 100 g

Stop.ochrony: EN 60529

Dane mechaniczne

Typ połączenia: M23, 12-stykowe

Materiał obudowy: Aluminium

Wysokość: 90.6 mm

Szerokość: 58 mm

Głębokość: 72.2 mm

Ciężar netto: 295 g

Ciężar brutto:	483 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	90318020
UNSPSC 25:	39121527
Kod EAN:	4046548095098
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27270502
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001486
Tom:	3.357