

PNOZ m EF SafetyNET

772122



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, bezpieczny moduł komunikacyjny SafetyNET p RTFL dla PNOZ m Bx.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Bezpieczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	4 W
Izolacja potencjałów U1:	Tak
Przeznaczenie UINT1:	Zasilanie modułu
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Typ napięcia UINT1:	DC

Interfejs Fieldbus

Złącze fieldbus:	SafetyNET#p
Rodzaj urządzenia Fieldbus:	Urządzenie
Magistrala przyłącz. Fieldbus:	2 x RJ45
Izolacja galwaniczna fieldbus:	Tak

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
------------------------------	---------------

Temperatura pracy:	0 - 0 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 61131-2
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Fieldbus i moduł
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja robocza
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy, Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	110.4 mm
Ciężar netto:	180 g

Ciężar brutto:	190 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548081220
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001423
Tom:	0.617

Akcesoria obligatoryjne



380000

SafetyNET p Cable



380401

RJ45 Connector



750017

Set 5 Screw Terminals



751017

Set 5 Spring Terminals

Akcesoria opcjonalne

779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)

