

PSEN ml DHM up r 1.1

60000003



Moduł klamki do kodowanych wyłączników PSENmlock z wylotem kablowym dogórnego , prawego ogranicznika końcowego bramek. Opakowanie jednostkowe = 1moduł klamki z uchwytem z żółtą wkładką i czerwoną wkładką (klamka wyzwacza ewakuacyjnego).

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, TÜV
Zasada działania czujników:	Transponder
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Kodowanie transpondera:	kodowany
Wyprowadzenie kabla:	nach oben
Zawias drzwiowy:	rechts
rodzaj jednostki:	Siłownik

Dane techniczne

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
EMC wg standardu....:	EN 55011: Klasa A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	10 g
Typ obudowy UL:	Typ 1

Dane mechaniczne

Trwałość mech. typu 3:	6050 Zyklen
Siła trzymania FZh br. przes.:	2000 N
Siła trzymania FZh br. uchyl.:	3000 N
Siła trzymania F1Max br.przes.:	4000 N
Siła trzymania F1Max br.uchyl.:	6000 N
Maks. offset pionowy:	+/-2,0 mm
Maks. offset kątowy oś okr. X:	+/-2,0 deg
Maks. offset kątowy oś okr. Y:	+/-2,5 deg
Maks. offset kątowy oś okr. Z:	+/-5,0 deg
Maks. offset w kier. zamykania:	+/-5,0 mm
Materiał produktu:	Zn, Stal nierdzewna, Plastik
Ciężar netto:	2050
Ciężar brutto:	2450
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85389099
UNSPSC 25:	39122205
Kod EAN:	4046548095043
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272690
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002594
Tom:	0

Akcesoria opcjonalne




6O000014

PSEN ml DHM mounting flap



6O000013

PSEN ml DHM mounting plate



6O000012

PSEN ml DHM extension cover



6O000009

PSEN ml DHM extension