

PNOZ m EF PDP Link

772121



Конфигурируемые безопасные компактные контроллеры PNOZmulti 2, модуль расширения, безопасные децентрализованные модули ввода-вывода.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus, KOSHA, TÜV, EAC (евраз.)
Области применения:	Отказоустойчивый

технические данные

электрические данные

Назначение U1:	Питание модуля
Напряжение питания (V):	24 - 24 V
Тип питающего напряжения U1:	Постоянный ток
потребляемая мощность DC:	100 W
Размыкатель устройства U1:	6 A, автом., характеристика B
Назначение UINT1:	Питание модуля
Источник внутр. напряжения:	Через базовый блок
Тип напряжения UINT1:	Постоянный ток

Выходы тестовых тактовых импульсов

Защ. КЗ, пит. мод. децентр.:	Да
------------------------------	----

Экологические данные

Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0 - 0 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м
ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	15g
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2
Категория перенапряжения:	II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Потенциальное разделение	
Развязка потенциалов 1 между:	Модуль и напряжение системы
Тип развязки потенциалов 1:	Функциональная изоляция
механические данные	
Монтажное положение:	горизонтальное на цилиндрическ
Макс. длина неэкранированного:	30 m
Макс. длина экранированного ка:	100 m
Нижняя часть материала корпуса:	ПК
Материал корпуса лиц. панели:	ПК
Материал верхней части кожуха:	РС
Соединительная клемма:	Винтовая клемма, Пружинная клемма
Тип клеммы:	вставной
Сечение провод., гибк. AWG:	24–12 AWG
Размер по высоте:	101.4 mm
Размер по ширине:	22.5 mm
Размер по глубине:	120 mm
Вес нетто:	96 g
Вес брутто:	117 g
Данные по окружающей среде	
Директива RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU

Соответствие директиве RoHS:	да
Исключения из RoHS:	нет
Искл. RoHS в соотв. с директ.:	7a, 7c I
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
Вещества, содержащиеся в PEAX:	Вести, Оксид свинца
%- доля загрязняющего вещества:	> 0,1%
№ CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548069686
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242208
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001423
Объем:	0.367

Необходимые принадлежности

793540

Screw terminals PNOZ mml2p



783540

Spring terminals PNOZ mml2p



Дополнительные принадлежности



380320

PSS67 I/O Cable



793541

Screw terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



783541

Spring terminals PNOZ mml2p 10 pcs.



311074

PSS SB BUSCABLE LC



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)