

PSEN opII3H-s-30-030

632021



Kurtyna świetlna zabezpieczająca, typ 3, PL d, ochrona dłoni (rozdzielczość 30 mm), wysokość pola chronionego 300 mm bez strefy martwej, napięcie zasilania 24 V. Złącze M12, nadajnik: 5-pinowe, odbiornik – 5-pinowe. Przewód połączeniowy nie jest dostarczany z urządzeniem.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, KCs, EAC (Europa i Azja), TÜV
Rodzaj ESPE:	3
Zasada działania czujników:	Podczerwień
Wysokość pola ochronnego:	300 mm
Rodzaj ochrony dokładności:	Dłoń
Zasięg (m):	0.2 - 18 m

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC

Dane optyczne

Używany zakres długości fali:	850 nm
-------------------------------	--------

Wyjścia półprzewodnikowe

Liczba wyjść OSSD:	2
--------------------	---


Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-25 - 60 °C
Klasa wilgotności:	RH 95% w temp. 50°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m

EMC wg standardu....:	IEC 61496-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Wspornik dla kl. wstrząsów 1:	Zestaw wsporn. Adv
Przysp.wstrz. wg normy1:	40 g
Wspornik dla kl. wstrząsów 2:	Zestaw wsporn. Adv
Przysp.wstrz. wg normy2:	50 g
Wspornik dla kl. wstrząsów 3:	Uchwyt obrotowy
Times	
Czas reakcji:	5.9 - 5.9 ms
Dane mechaniczne	
Promień gięcia (układanie) K1:	5 x Ø
Maks. długość przewodu:	50 m
Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał zaślepki:	Zn
Materiał ekranu przedniego:	PC
Wysokość:	304 mm
Szerokość:	35 mm
Głębokość:	40 mm
Ciężar netto:	1010 g
Ciężar brutto:	2320 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Kod EAN:	4046548076264
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272704
Wersja ETIM:	ETIM-9.0

Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002549
Tom:	0


Akcesoria opcjonalne

	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	632007	PSEN opII mirror column-060 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632009	PSEN opII mirror column-120 Set
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632012

PSEN screw set mirror column



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632037

PSEN opII adjustable base unit



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



632034

PSEN opII mirror column-120



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12