

PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C

720300



Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 6 замыкающих, 4 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контроль защитного ограждения, контроль синхронности прикл. 4 сек., контур обратной связи.

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено: CE, CCC, UKCA, Внесено в перечень cULus, TÜV, EAC (евраз.)

технические данные

электрические данные

Напряжение питания (V): 24 - 24 V

Тип питающего напряжения U1: Постоянный ток

потребляемая мощность DC: 5.5 W

Входы

Число входов: 2

Полупроводниковые выходы

Количество полупроводниковых в: 0

Релейные выходы

Кат. применения Стд. AC/DC1: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240

Max. current AC1 safety cont.: 8

Voltage DC1 safety cont.: 24

Max. current DC1 safety cont.: 8

Кат. применения Стд.AC15/DC13: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230

Max. current AC15 safety cont.: 5

Voltage DC13 safety cont.:	24
Защ. конт.: пер. ток по UL:	240 VAC G.P.
Защ. контакты: пилотный режим:	B300, R300
Материал релейных контактов:	AgSnO2
Доп. парам. контактов реле:	+ 0,2 мкм Au
Экологические данные	
Климат. совмест. с:	EN 60068-2-78
Окружающая температура:	-10 - 55 °C
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
ЭМС по стандарту...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 60947-1
Категория перенапряжения:	III / II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
механические данные	
Монтажное положение:	любое
Материал корпуса лиц. панели:	ПММА
Соединительная клемма:	Винтовая клемма
Тип клеммы:	Постоянная
Сечение провод., гибк. AWG:	24–10 AWG
Размер по высоте:	87 mm
Размер по ширине:	90 mm
Размер по глубине:	121 mm
Вес нетто:	530 g
Вес брутто:	540 g
Данные по окружающей среде	
Соответствие требованиям REACH:	по мере того, как одно SVHC ве
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122331
ЕАН-код:	4046548013436
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27371819
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000019
Эталонная функция ETIM:	EC001449
Объем:	1