

PMCTendo DD4.10/167/230-480V

8173796



Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; I_{max} (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie główne
Napięcie zasilania (V):	230 - 480 V
Typ napięcia zasilania U1:	AC
Przeznaczenie U2:	Zasilanie
Napięcie zasilania 2 (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U2:	DC
Sekcja zasilania	
Peak current for 5 s:	20 A
Wejścia analogowe	
Ilość wejść analogowych:	2
Typ wejść analogowych:	Napięcie
Rozdzielczość wejść analog.:	14 Bit, 12 Bit
Wejścia	
Wejście U wg EN 61131-2 typ 1:	24 V DC
Wyjścia analogowe	
Ilość wyjść analogowych:	2

Rodzaj wyjść analogowych:	Napięcie
Rozdzielczość wyjść analogowych:	10 Bit
Interfejs CANopen	
Ilość złączy CANopen:	1
Interfejs szeregowy	
Ilość złączy RS-232:	1
Dane mechaniczne	
Wysokość:	325 mm
Szerokość:	70 mm
Głębokość:	265 mm
Ciężar netto:	4200 g
Ciężar brutto:	5300 g
Środowisko	
Zgodność z RoHS:	tak
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85044085
UNSPSC 25:	39121007
Kod EAN:	4046548041347
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27023201
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000017
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001857
Tom:	0