

PSSu E S 4DO 0.5-TD

314406



PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de curto-circuito, à prova de sobrecarga, dados de diagnóstico ampliados, para elevadas exigências ambientais.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus
Campo de utilização:	Padrão
Dados técnicos	
Saídas de semicondutores	
Tensão CC na saída:	24 V CC
Sep. poten. saídas semicond.:	sim
Saída semic. à prova c. circ.:	sim
Cargas permitidas 1 polo Saída:	ohmico, indutivo, capacitivo
Dados ambientais	
Tensão climática segundo...:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Condensação admissível?:	a curto prazo
Alt. op. adm. acima nível mar:	5000 m
EMV conforme norma...:	EN 61131-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3

Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Acel. choque conf. norma 1:	15g
Acel. choque conf. norma 2:	25g
Dist. dielétrica e de fuga cf.:	EN 60664-1, EN 61131-2
Categoria de sobretensão:	II
Grau de poluição dielétr. fuga:	2
Norma do tipo de proteção:	EN 60529
Dados mecânicos	
Parte inf. material da caixa:	PC
Placa front. material da caixa:	PC
Codific. do material da caixa:	PA
Dimensão altura:	76 mm
Dimensão de profundidade:	12.6 mm
Dimensão de profundidade:	60.2 mm
Peso líquido:	34 g
Peso bruto:	48 g
Nome do elemento codificador:	B
Cor do elemento codificador:	cinza escuro
Ambiente	
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Código EAN:	4046548052596
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27242604
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000024

Função de referência ETIM:	EC001599
Volume:	0.049

Acessórios obrigatórios de operação

	314611	PSSu BP-C 1/8 C-T
	314600	PSSu BP 1/8 S-T
	314622	PSSu BP-C1 1/12 S-T
	314601	PSSu BP 1/8 C-T
	314623	PSSu BP-C1 1/12 C-T
	314618	PSSu BP 1/12 S-T
	314619	PSSu BP 1/12 C-T
	314610	PSSu BP-C 1/8 S-T

Acessórios opcionais



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



314902

PSSu A EC-T



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)