

## SafetyNET p Cable

380000



Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på enskilda trådar: vit, gul, blå, orange

## Tekniska data

| Generell information            |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Godkännande:                    | CE, UKCA, cURus   |
| Teknisk data                    |                   |
| Elektriska data                 |                   |
| Mätspänningstyp U1:             | DC                |
| Märkström:                      | 0.5 A             |
| Isoleringsmotstånd kabel K1:    | 500 Mohm x km     |
| Typ. vågimpedans K1:            | 100 ohm           |
| Miljöuppgifter                  |                   |
| Omgivningstemperatur:           | -40 - 70 °C       |
| Mekaniska data                  |                   |
| Ledningsmaterial K1:            | Cu                |
| Isoleringsmaterial ledning K1:  | PE                |
| Material skärmyta K1:           | Sn                |
| Kabelkategori K1:               | Cat5e             |
| Färg på kabelns yttre mantel 1: | signalgul RAL1003 |
| Material för kabelmantel 1:     | PUR               |
| Dragkraft kabel 1:              | nej               |
| Böjradie (vid dragning) K1:     | 5 x Ø             |
| Max. ytterdiameter kabel K1:    | 6.9 - 6.9 mm      |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Tvärsnitt på ledare:           | 0.35 - 0.35 mm <sup>2</sup>          |
| Ledartvärnssnitt AWG K1:       | 22                                   |
| Kabling K1:                    | stjärnfyra                           |
| Avskärmning K1:                | ja                                   |
| Avskärmningstyp K1:            | Mellantrådsnät                       |
| Antal ledare:                  | 4                                    |
| Kabelgodkännande K1:           | CSA AWM I/II A/B, UL AWM-Style 20236 |
| Halogenfri:                    | Ja                                   |
| Beständighet mot olja:         | beständig                            |
| Flamskydd:                     | IEC 60332-1-2, CSA FT-1, UL 1581     |
| Nettovikt:                     | 70 g                                 |
| Bruttovikt:                    | 70 g                                 |
| Miljön                         |                                      |
| RoHS-direktiv:                 | 2011/65/EU, 2015/863/EU              |
| RoHS-överensstämmelse:         | ja                                   |
| RoHS-undantag:                 | nej                                  |
| Överensstämmelse med REACH:    | Innehåller inga SVHC-ämnen           |
| WEEE klassifikation (08/2018): | 0 not relevant                       |
| Kommersiella data              |                                      |
| Harmonized System Code:        | 85444995                             |
| UNSPSC 25:                     | 26121603                             |
| EAN-kod:                       | 4046548054071                        |
| ECLASS-version:                | ECLASS-13                            |
| ECLASS-referensfunktion:       | 27060307                             |
| ETIM-version:                  | ETIM-9.0                             |
| ETIM-referensgrupp:            | EG000001                             |
| ETIM-referensfunktion:         | EC003249                             |
| Volym:                         | 0                                    |