

PSEN opII4F-s-14-045

632082

Säkerhetsljusridå, Typ 4, PL e, fingerskydd (upplösning 14 mm), skyddsfälthöjd 450 mm utan dödzon, matningsspänning 24 V. Anslutningskontakt M12, Sändare: 5-polig, mottagare 5-polig. Anslutningskabel ingår inte.



Tekniska data

Generell information

Godkännande:	CE, UKCA, cULus Listed, KCs, TÜV, EAC
BWS-typ:	4
Sensorprincip:	Infrarött
Skyddsfält, höjd:	450 mm
Upplösning skyddsklass:	Finger
Manövreringsområde (m):	0.2 - 8 m

Teknisk data

Elektriska data

Manöverspänning (V):	24 - 24 V
Typ av matningsspänning U1:	DC

Optiska data

Tillämpat våglängdsområde:	850 nm
----------------------------	--------

Halvledarutgångar

Antal OSSD-utgångar:	2
----------------------	---


Miljöuppgifter

Omgivningstemperatur:	-25 - 60 °C
Fuktpåfrestning uppgift:	95 % rel. fukt. vid 50 °C
Kondensation tillåten?:	otillåten
Tillåt. driftshöjd över NN:	2000 m

EMV enligt standard ...:	IEC 61496-1
Svängningar enligt standard ...:	EN 60068-2-6
Fäste vid stötar standard 1:	Adv Bracket Kit
Accel. stötar enligt st. 1:	40g
Fäste vid stötar standard 2:	Adv Bracket Kit
Accel. stötar enligt st. 2:	50g
Fäste vid stötar standard 3:	Swivel Mount
Times	
Reaktionstid:	8.4 - 8.4 ms
Mekaniska data	
Böjradie (vid dragning) K1:	5 x Ø
Max. kabellängd:	50 m
Kåpmaterial:	Aluminium
Material ändformare:	Zn
Material främre skiva:	PC
Mått höjd:	454 mm
Mått bredd:	35 mm
Mått djup:	40 mm
Nettovikt:	1438 g
Bruttovikt:	2750 g
Miljön	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Kommersiella data	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
EAN-kod:	4046548076097
ECLASS-version:	ECLASS-13
ECLASS-referensfunktion:	27272704
ETIM-version:	ETIM-9.0

ETIM-referensgrupp:	EG000026
ETIM-referensfunktion:	EC002549
Volym:	0


Tillbehör – tillval

	632008	PSEN opII mirror column-090 Set
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	632007	PSEN opII mirror column-060 Set
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
	632009	PSEN opII mirror column-120 Set
	632011	PSEN opII mirror column-195 Set




630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632015

PSEN opII Bracket Kit



632014

PSEN opII Laserpointer



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380209

PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m



632509

PSEN opII protective column-195 Set



632508

PSEN opII protective column-165 Set



632503

PSEN opII protective column-165



632502

PSEN opII protective column-120



632501

PSEN opII protective column-090



632500

PSEN opII protective column-060



632507

PSEN opII protective column-120 Set



632506

PSEN opII protective column-090 Set



632505

PSEN opII protective column-060 Set



632504

PSEN opII protective column-195



632033

PSEN opII mirror column-090



632032

PSEN opII mirror column-060



632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632034

PSEN opII mirror column-120



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12