

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

777950



Emniyet rölesi (bağımsız), girişler: 1/2 kanallı kablolama, çıkışlar: 2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24-240 V AC/DC, UM = 0,12-3 V AC/DC, UMmax = 690 V, genişlik: 45 mm, durma monitörü. Cihaz, motorlar durduğunda oluşan EMC voltajını izler.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Besleme gerilimi (V):	24 - 24 V
U1 besleme voltajı tipi:	AC/DC
Güç tüketimi AC:	5 VA
Güç tüketimi DC:	3 W
Ölçüm devresi	
Meas. circ. frequ. range (Hz):	0 - 3000 Hz
Set. aralığı yanıt değeri Uon:	120 - 3000 mV
Sıfırlama değeri Uoff:	2 x Uon
Yarı iletken çıkışlar	
Yarıiletken cikislarin sayisi:	2
Tolerans hrc. volt. DC S/C:	-%20/+%20
EN 60947-1'e uyg.kullanım kat.:	DC-12
Röle çıkışları	
Kullanım kateg. AC/DC1 standı.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A

Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kullanım kateg. AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Emniyet kontakları: UL'de AC:	240 VAC G. P.
Röle kontak malzemesi:	AgCuNi
Ek kontak ayrıntıları rölesi:	+ 0,2 µm Au
Çevresel veri	
Bunun için iklim uygunluğu::	EN 60068-2-78
Olarak çevre ısısı:	-10 - -10 °C
Nem oranı:	40°C'de %93 r. h.
Condensation permitted?:	Not permitted
Standarda göre EMC:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Standarda göre titreşim:	EN 60068-2-6
Açıklık ve kaçak mesafesi:	EN 60947-1
Aşırı gerilim kategorisi:	III / II
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak:	2
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	herhangi biri
Ön plaka gövde malzemesi:	ABS UL 94 V0
Bağlantı terminali:	Vida terminali
Terminal yapısı:	takılabilir
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi:	24 - 14 AWG
Yükseklik boyutu:	94 mm
Genislik boyutu:	45 mm
Derinlik boyutu:	121 mm
Net ağırlık:	325 g

Brüt ağırlık:	330 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluğu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	34, 7a, 6c, 7c I
REACH uygunluğu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek, Kurşun oksit
Kirleticinin % Payı:	> 0,1%
CAS Numarası.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişi mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39121527
EAN kodu:	4046548009149
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27371811
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000019
ETIM Referans Özelliği:	EC001448
Cilt:	0.099

Opsiyonel aksesuarlar

374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4

