

MM A MINI-IO CAB08 1.5m

772236



Motion Monitoring Adapter LENZE 9/9 1,5 m.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	Listado em cULus
Dados técnicos	
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	0 - 0 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Dados mecânicos	
Tipo do conector 1:	Conector pino sub D. 9 polos
Forma do tipo do conector 1:	reto
Tipo do conector 2:	Conector encaixe sub D 9 pol.
Forma do tipo do conector 2:	reto
Tipo do conector 3:	Miniconector pino IO, 8 polos
Forma do tipo do conector 3:	reto
Parafusos de fixação:	UNC 4-40
Conector 4 do material caixa:	PBT
Superfícies contato material 1:	Au
Superfícies contato material 2:	Au
Superfícies contato material 3:	Au
Material dos pinos:	Liga de Cu
Material das buchas:	Liga de Cu

Comprimento do cabo:	1.5 m
Tolerância do compr. cabo K1:	+/- 0,15 m
Cor do revest. ext. do cabo 1:	verde, semelhante ao RAL6018
Cor da caixa:	preto RAL 9005
Material revestimento cabo 1:	PUR
Capacidade de reboque cabo 1:	sim
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	8 x Ø
Diâmetro externo máx. cabo K1:	6 - 6 mm
Seção transversal do condutor:	0.14 - 0.14 mm²
Tamanho de fio AWG K1:	26
Blindagem K1:	sim
Número de condutores:	8
Autorizações do cabo K1:	UL estilo AWM 20233
Autorizações do conector 1:	UL94 V-0
Autorizações do conector 2:	UL94 V-0
Autorizações do conector 3:	UL94 V-0
Material da caixa:	TPE-SEBS UL 94 HB
Dimensão altura:	38 mm
Dimensão de profundidade:	16 mm
Dimensão de profundidade:	32.5 mm
Peso líquido:	98 g
Peso bruto:	108 g
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548080674
Versão ECLASS:	ECLASS-13

Função de referência ECLASS:	27060313
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC001855
Volume:	0