

MM A MINI-IO CAB06 1.5m

772234



Hareket İzleme Adaptörü ELAU 9/9, 1,5 m.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	cULus Listed
Teknik veri	
Çevresel veri	
Olarak çevre ısısı:	0 - 0 °C
Condensation permitted?:	Not permitted
Mekanik Veri	
Connector type 1:	9-pin D-Sub male connector
Konnektör tipi 1 şekli:	düz
Konnektör tipi 2:	9 pimli D-Sub dişi konnektör
Konnektör tipi 2 şekli:	düz
Konnektör tipi 3:	8 pimli Mini-IO erkek kon
Konnektör tipi 3 şekli:	düz
Fixing screws:	M3
Konektör 3 gövde malzemesi:	PBT
Kontak yüzeyleri malzemesi 1:	Au
Kontak yüzeyleri malzemesi 2:	Au
Kontak yüzeyleri malzemesi 3:	Au
Pimlerin malzemesi:	Cu (Bakır) alaşım
Soketlerin malzemesi:	Cu (Bakır) alaşım

Kablo uzunluđu:	1.5 m
Kablo uzunluđu toleransı K1:	+/- 0,15 m
Renkli kablo yalıtımı 1:	Yeşil, RAL6018'e benzer
Gövde rengi:	Siyah RAL 9005
Kablo yalıtım malzemesi 1:	PUR
Kablonun izleme kabiliyeti 1:	evet
Bend radius (when laying) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6 - 6 mm
İletken kesiti:	0.14 - 0.14 mm²
Kablo çapraz kesiti AWG K1:	26
Ekranlama K1:	evet
İletken sayısı:	8
Kablo onayları K1:	UL AWM-Style 20233
Konektör onayları 1:	UL94 V-0
Konektör onayları 2:	UL94 V-0
Konektör onayları 3:	UL94 V-0
Gövde malzemesi:	TPE-SEBS UL 94 HB
Yükseklik boyutu:	38 mm
Genislik boyutu:	32.5 mm
Derinlik boyutu:	16 mm
Net ağırlık:	85 g
Brüt ağırlık:	95 g
Çevre	
RoHS direktifi:	2011/65/EU, 2015/863/EU
RoHS uygunluđu:	evet
RoHS istisnaları:	evet
Direktfe göre RoHS istisnaları:	6c
REACH uygunluđu:	en az bir SVHC maddesi içerir
REACH'de bulunan maddeler:	öncülük etmek

Kirleticinin % Payı:	> 0,1
CAS Numarası.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
SCIP girişı mevcut:	evet
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN kodu:	4046548080650
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliđi:	27060313
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000026
ETIM Referans Özelliđi:	EC001855
Cilt:	0