

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

380001



Cabo de rede, SafetyNET p, Cat5e, PUR, amarelo RAL1003, blindado, 4 polos, conector reto RJ45 (IP20), no conector reto RJ45 (IP20), comprimento do cabo: 0,5m

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Tipo de tensão de operação U1:	CC
Corrente nominal:	0.5 A
Tip. Imped. característica K1:	100 Ohm
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-40 - 70 °C
Dados mecânicos	
Tipo do conector 1:	Conector pino RJ45, 4 polos
Forma do tipo do conector 1:	reto
Tipo do conector 2:	Conect. pino RJ45, 4 polos
Forma do tipo do conector 2:	reto
Superfícies contato material 1:	Au
Superfícies contato material 2:	Au
Material dos pinos:	CuZn
Material do cabo K1:	Cu
Material isolamento do cabo K1:	PE
Comprimento do cabo:	0.5 m

Tolerância do compr. cabo K1:	+ 0,025m
Mat. superf. blind. K1:	Sn
Categoria do cabo K1:	Cat5e
Cor do revest. ext. do cabo 1:	Amarelo sinal RAL1003
Cor da caixa:	amarelo sinal RAL 1003
Material revestimento cabo 1:	PUR
Capacidade de reboque cabo 1:	não
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	5 x Ø
Diâmetro externo máx. cabo K1:	6.9 - 6.9 mm
Seção transversal do condutor:	0.35 - 0.35 mm²
Tamanho de fio AWG K1:	22
Torção dos fios K1:	Cabo PP de 4 vias
Blindagem K1:	sim
Tipo de blindagem K1:	Tela de arame
Número de condutores:	4
Autorizações do cabo K1:	CSA AWM I/II A/B, UL estilo AWM 20236
Sem halogênio:	Sim
Resistência a óleo:	resistente
Não inflamabilidade:	IEC 60332-1-2, CSA FT-1, UL 1581
Material da caixa:	PC
Dimensão altura:	18.2 mm
Dimensão de profundidade:	50.5 mm
Dimensão de profundidade:	14 mm
Peso líquido:	50 g
Peso bruto:	56 g
Ambiente	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85444290

UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548053623
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27060307
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000001
Função de referência ETIM:	EC003249
Volume:	0