

PMCprotego D.12/000/0/0/2/208-480VAC

8176103



Servo amplifikatör, 3 x 400 V AC'de sürekli çıkış: 12 A, 2 sn tepe çıkış akımı: 24 A, 5 sn tepe çıkış akımı: 24 A, S1 çalışmada güç tüketimi: 9 kVA, entegre fren direnci.

Teknik Özellikler

Genel veri	
Approval:	UL Listed, CE, UKCA, EAC (Eurasian), TÜV
Teknik veri	
Elektriksel veri	
Faz aralığı amacı:	Şebeke beslemesi
Besleme gerilimi (V):	208 - 480 V
Fazlarla besleme voltajı:	3 x 208...3 x 480 V
Besleme voltajı aralığı tipi:	AC
U1 besleme voltajı tipi:	AC
U2'in amacı:	Besleme
Besleme gerilimi 2 (V):	24 - 24 V
U2 besleme voltajı tipi:	DC
Fren ile U2 toleransı:	+15%
Frensiz U2 toleransı:	+15%
Performans bölümü	
Maks. açma frekansı o/p:	30/s
Cont. outp. curr. at 3x208 V:	12 A
Cont outp. curr. at 3x230 V:	12 A
Cont. out. current at 3x400 V:	12 A
Cont outp. curr. at 3x480 V:	12 A

Peak current for 2 s:	24 A
Peak current for 5 s:	24 A
Pulse frequ. inverted rectif.:	8 kHz
Ara devrede V aralığı:	900 V DC
STO-ENABLE	
STO-Enable sayısı:	2
Giriş Çözümleyicisi	
Çözücü konektör tipi:	9 pimli D-Sub dişi konektör
Giriş SinCos kodlayıcısı, artımlı kodlayıcı	
Konekt. tipi kodlayıcı/artımlı:	15 pimli D-Sub dişi konektör
Analog girişler	
Analog girişlerin adedi:	2
Analog girişlerin tipi:	Voltaaj
Sinyal aralığı analog giriş:	-10 - 10 V
Analog girişlerin çözünürlüğü:	16 Bit
Girişler	
0'daki girişte sinyal seviyesi:	-3 - +5 VDC
EN61131-2 Tip1'e uyg. U girişi:	24 V DC
Potansiyel yalıtım girişleri:	evet
Yarı iletken çıkışlar (standart)	
Yardımcı çıkış sayısı:	2
Galv. yal. n/emniyetli SC O:	Evet
Ethernet arayüzü	
Konektör tipi ETHERNET int.:	RJ45
CANopen arayüzü	
CANopen:	1
Seri arayüz	
RS 232 arayüzlerinin adedi:	1
İletişim arayüzleri	

RS RS232 i/f konektör tipi:	9 pimli D-Sub erkek kon
Çevresel veri	
Standart ortam sıcaklığı:	DIN EN 60721-3-3
Ortam sıcaklığı sınıfı:	1K4
Ortam sıcaklığı sınıfı:	3K3
Olarak çevre ısı:	0 - 40 °C
Azalma ortam sıcaklığı:	40 - 55 °C
Güç azalması:	%2,5/K
Depolama sıcaklığı standardı:	DIN EN 60721-3-1
Depolama sıcaklığı değişikliği:	20 K/h
İklim uygunluğu standardı:	DIN EN 60721-3-3
Nem oranı:	%85 r. h.
Nem sınıfı:	3K3
Condensation permitted?:	Not permitted
Perm. operating height ASL:	1000 m
Perm. op. height at 1.5% derat:	1000 - 2500 m ASL
Güç azalması/100 m:	%1,5/100 m
Standarda göre EMC ...:	EN 61800-3
Standarda göre titreşim ...:	EN 60721-3-2
Soğutma tipi:	Dahili fan
Gürültü emisyonu:	65 dB (A)
Standart koruma tipi:	EN 60529
Mekanik Veri	
Montaj konumu:	yatay
Gövde malzemesi:	Galvanize çelik
Yükseklik boyutu:	345 mm
Genislik boyutu:	70 mm
Derinlik boyutu:	243 mm
Net ağırlık:	4400 g

Brüt ağırlık:	5500 g
Çevre	
RoHS uygunluğu:	evet
REACH uygunluğu:	SVHC maddesi yok
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Ticari veriler	
Harmonized System Code:	85044086
UNSPSC 25:	39121007
EAN kodu:	4046548055276
ECLASS sürümü:	ECLASS-13
ECLASS Referans Özelliği:	27023201
ETIM Sürümü:	ETIM-9.0
ETIM Referans Grubu:	EG000017
ETIM Referans Özelliği:	EC001857
Cilt:	18.375