

PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit

542009



Interruptor de segurança RFiD 2 saídas de semicondutores seguras, conector macho M12 de 8 polos, suporte para SDD, IP67, 4 sentidos de atuação, distância de comutação (atuador no retângulo do marcador): 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 unidade interruptor codificado com atuador.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, FCC, IC, TÜV, ECOLAB, EAC
Princípio do sensor:	Transponder
Nível de codificação ISO 14119:	baixa
Classif. cf. EN 60947-5-3:	PDDb
Codificação do transponder:	codificado
Adequado para ligação em série:	sim
tipo de unidade:	Unidade

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V):	24, 24
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Absorção de potência CC:	1

Entradas

Número de entradas:	2
Corrente contínua na entrada:	24 V DC

Saídas de semicondutores

Número de saídas OSSD:	2
Quant. saídas de mensagem:	1
Sep. poten. saídas semicond.:	não

Saída semic. à prova c. circ.:	sim
Categ. de uso seg. EN 60947-1:	DC-12
Dados ambientais	
Norma da temp. ambiente:	EN 60068-2-14
Temperatura ambiente:	-25, 70
Temp. amb. máx. à alt. máx.:	+60 °C
Temp. ambiente máxima A 2000 m:	+70 °C
Norma temp. de armazenamento:	EN 60068-2-1/-2
Adeq. da umidade cf. norma:	EN 60068-2-30
Descrição da carga de umidade:	UR de 93% a 40 °C
Alt. op. adm. acima nível mar:	4000 m
EMV conforme norma...:	EN 60947-5-3
Oscilações conforme norma...:	EN 60947-5-2
Acel. choque conf. norma 1:	30g
Categoria de sobretensão:	III
Grau de poluição dielétr. fuga:	3
Distâncias de comutação	
Alteração Dist.liga.p/mud.temp:	+/-0,02 mm/°C
Dados mecânicos	
Atuador tipo 1:	PSEN cs5.1 M12
Sensor pode ser embutido:	Seguir instrução de montagem
Tipo de conexão:	M12, 8 polos macho
Material do produto:	PBT, PA+GF, Policarbonato
Dimensão altura:	26.4
Dimensão de profundidade:	101.6
Dimensão de profundidade:	19
Peso líquido:	83
Peso bruto:	100
Transponder	

Frequência operacional:	122 kHz a 128 kHz
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	sim
Exceções RoHS seg. diretiva:	7c I
Conformidade REACH:	ao menos uma substância SVHC
Substâncias contidas no REACH:	Chumbo
% da participação do poluente:	> 0,1%
N° CAS:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrada SCIP disponível:	sim
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39122205
Código EAN:	4046548077414
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27274601
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002592
Volume:	0

Acessórios opcionais



540324

PSEN cable angle M12 8-pole 10m



540325

PSEN cable angle M12 8-pole 30m




540326

PSEN cable axial M12 8-pole 30m



535111

PSEN ix2 F4 code



535112

PSEN ix2 F8 code



540342

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m



540320

PSEN cable axial M12 8-pole 5m



540343

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m



540321

PSEN cable axial M12 8-pole 10m



540344

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m



540322

PSEN cable angle M12 8-pole 3m



540323

PSEN cable angle M12 8-pole 5m



540130

SDD ES ETH



540132

SDD ES PROFIBUS



773613

PDP67 F 4 code VA



540313

PSEN screw M4x20 10pcs



540138

SDD ES PROFINET



540314

PSEN screw M4x26 10pcs



540315

PSEN Y junction M12 SENSOR



540337

PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL



540338

PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL



540316

PSEN Y junction M12 cable channel



540331

PSEN T junction (auxiliary contact) M12



540333

PSEN cable M12-8sf, 20m



532111

PSEN mag/cs bracket straight



532110

PSEN Winkel / bracket



540319

PSEN cable axial M12 8-pole 3m



532109

PSEN cs bracket stop sliding door

532108

PSEN cs bracket stop swinging door



540340

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m



540341

PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m



773603

PDP67 F 4 code

