

PSEN opII3B-s-170-150

632105



Barreira de luz de proteção, tipo 3, PL d, proteção para o corpo(resolução de 170 mm), altura da área de proteção de 1500 mm, tensão de alimentação de 24 V., alcance de 0,2 a 15 m, conector M12, transmissor: 5 polos, receptor: Cabo de conexão de 5 polos não incluso no escopo de fornecimento.

Dados técnicos

Dados gerais

Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, KCs, TÜV, EAC
Tipo BWS:	3
Princípio do sensor:	Infravermelho
Altura do campo de proteção:	1500 mm
Resolução tipo de proteção:	Corpo
Alcance (m):	0.2 - 15 m

Dados técnicos

Dados elétricos

Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC

Dados ópticos

Faixa de comp. de onda usada:	850 nm
-------------------------------	--------

Saídas de semicondutores

Número de saídas OSSD:	2
------------------------	---

Dados ambientais

Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Descrição da carga de umidade:	UR de 95% a 50 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m

EMV conforme norma...:	IEC 61496-1
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Suporte p/choque conf. norma 1:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 1:	40g
Suporte p/choque conf. norma 2:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 2:	50g
Suporte p/choque conf. norma 3:	Suporte Swivel
Times	
Tempo de resposta:	5.4 - 5.4 ms
Dados mecânicos	
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	5 x Ø
Comprimento máx. do cabo:	50 m
Material da caixa:	Alumínio
Material da tampa da extrem.:	Zn
Material da placa dianteira:	PC
Dimensão altura:	1504 mm
Dimensão de profundidade:	40 mm
Dimensão de profundidade:	35 mm
Peso líquido:	4232 g
Peso bruto:	6745 g
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548090109
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272704
Versão ETIM:	ETIM-9.0

Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002549
Volume:	0

Acessórios opcionais

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m




632504

PSEN opII protective column-195

632011

PSEN opII mirror column-195 Set



632010

PSEN opII mirror column-165 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632510

PSEN opII lockout



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632015

PSEN opII Bracket Kit



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632036

PSEN opII mirror column-195



632014

PSEN opII Laserpointer



632035

PSEN opII mirror column-165



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m