

PES operator board pmi en

5S000002



Pilz 教育系统，模块化培训系统，操作员终端操作 和监控，带有 PMLvisu 和 PITmod，操作员终端标记，英语，英文和德文随附文档。

技术细节

般数据

Approval: CE

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 24 V

电源电压类型U1: DC

环境数据

环境温度标准: EN 60068-2-14

以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 0 °C

存储温度标准: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

湿度额定值: 93 % r.h.40 °C

海平面上最大安装高度不受额定功率的限制: 2000 m

EMC 达到标准 ...: EN 61131-2

振动测试所依据的标准: EN 60068-2-6

冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度: 15 g

应遵守的间隙与爬电距离标准: EN 61131-2

机械数据

高度尺寸: 266 mm

宽度尺寸: 297 mm

深度尺寸: 160 mm

净重:	3000 g
总重:	4100 g
环境	
WEEE klassifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
商业数据	
Harmonized System Code:	90230080
UNSPSC 25:	46211501
EAN代码:	4046548094190
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27242291
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000024
ETIM 引用功能:	EC002584
卷宗:	9.297

可选的配件



1S000004

PES test lead 4mm-rd



1S000005

PES test lead 4mm-bu



1S000003

PES test lead 4mm-bk



1S000008

PES test lead 4mm p-bu



1S000006

PES test lead 4mm p-bk



1S000007

PES test lead 4mm p-rd