

PMD s10 C 24-240VACDC

761100



有功功率监控器，Sigma 外壳，用于监控 欠载和过载，可通过显示屏设置限值，可存储在芯片卡上，继电器输出：2 个转换触点，模拟输出：电流 4 - 20 mA 和 0 - 10 V DC，工作电压：24 - 240 V AC/DC，测量电压：100 - 550 V AC，测量电流：1 - 12 A 弹簧端子。

技术细节

般数据

Approval: CE, UKCA, cULus Listed

技术数据

电气数据

供电电压 (V): 24 - 240 V

电源电压类型U1: AC/DC

功率消耗AC: 5 VA

功率消耗DC: 3 W

最大设备断路器: 最大导线截面积

测量电路

电压模拟量输入测量范围: 100 - 550 V

电流模拟量输入测量范围: 1 - 12 A

频率测量范围模拟输入/输出: 0, 15 - 400 Hz

电机运行时的输出信号

电机运行时模拟输出的输出电压10-0V: 10 - 0 V

发电机运行时的输出信号

发电机运行期间模拟输出的输出电压: 0 - -10 V

模拟输出端在发电机运行时的输出电流: 0 - -20 mA

继电器输出

使用类别AC/DC1标准: EN 60947-4-1

使用类别AC15/DC13标准:	EN 60947-5-1
安全触点：AC，符合UL标准:	240 VAC G. U.
继电器触点材料:	AgNi10
环境数据	
设备可使用的气候适宜性标准:	EN 60068-2-78
以摄氏度一表示的环境温度:	-10 - 55 °C
允许/不允许凝结:	不允许
EMC 达到标准 ...:	EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
振动测试所依据的标准:	EN 60068-2-6
应遵守的间隙与爬电距离标准:	EN 60664-1
过电压等级:	我/二
间隙与爬电距离污染程度规范:	2
时代	
15-60Hz下模拟输出的反应时间范围:	70 - 16 ms
机械数据	
安装位置:	任意
壳体材料下部:	PC
外壳材料前板:	PC
外壳上面部分材质:	PC
连接端子:	弹簧加载端子
端子样式:	可插拔
高度尺寸:	100 mm
宽度尺寸:	45 mm
深度尺寸:	120 mm
净重:	340 g
总重:	350 g
环境	
符合REACH标准:	至少含有一种SVHC物质
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

商业数据

Harmonized System Code:	90303370
UNSPSC 25:	39122331
EAN代码:	4046548051872
eClass 版本:	ECLASS-13
eClass 引用功能:	27371806
eTIM 版本:	ETIM-9.0
eTIM 参考组:	EG000019
ETIM 引用功能:	EC001443

可选的配件

779211

Chipcard 1 piece 32kB



751008

PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm

