

PSEN cable 200m-8x0.25mm²

570793



Carreto de cabos, TPU/TPE-U, amarelo RAL1003, 8x0,25, pode ser usado nacorrente de arrasto, cor dos condutores individuais: branco, marrom, verde, amarelo, cinza, rosa, azul, vermelho, comprimento do cabo: 200m

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	300 - 300 V
Tip. resist. condutor K1:	78 Ohm/km
Resist. específica de cont. K1:	$\geq 1E+16$ Ohm*cm
Esp. Capacidade do condutor K1:	60 pF/m
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-25 - 80 °C
Dados mecânicos	
Material do cabo K1:	Cu
Material isolamento do cabo K1:	PP (9Y)
Tipo de cabo K1:	Li9Y11Y
Comprimento do cabo:	200 m
Cor do revest. ext. do cabo 1:	Amarelo sinal RAL1003
Material revestimento cabo 1:	TPU/TPE-U
Capacidade de reboque cabo 1:	sim
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	6 x Ø
Diâmetro externo máx. cabo K1:	6.2 - 6.2 mm

Seção transversal do condutor:	0.25 - 0.25 mm²
Tamanho de fio AWG K1:	24
Torção dos fios K1:	8 fios em enchimento
Blindagem K1:	não
Número de condutores:	8
Autorizações do cabo K1:	UL estilo AWM 20549
Sem halogênio:	Sim
Resistência a óleo:	resistente
Não inflamabilidade:	cULus 20549
Peso líquido:	10800 g
Peso bruto:	11280 g
Ambiente	
Diretiva RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Conformidade RoHS:	sim
Exceções RoHS:	não
Conformidade REACH:	Não contém substâncias SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
Código EAN:	4046548069853
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27062010
Versão ETIM:	ETIM-9.0
Grupo de referência ETIM:	EG000001
Função de referência ETIM:	EC003250
Volume:	51.200