

PSEN opII4H-s-30-120

632067



Barreira de luz de proteção, tipo 4, PL e, proteção para as mãos(resolução de 30 mm), altura da área de proteção de 1200 mm sem zona morta, tensão de alimentação de 24 V, conector M12, transmissor: 5 polos, receptor de 5 polos. Cabo de conexão não incluso no escopo de fornecimento.

Dados técnicos

Dados gerais	
Homologação:	CE, UKCA, Listado em cULus, KCs, TÜV, EAC
Tipo BWS:	4
Princípio do sensor:	Infravermelho
Altura do campo de proteção:	1200 mm
Resolução tipo de proteção:	Mão
Alcance (m):	0.2 - 18 m
Dados técnicos	
Dados elétricos	
Fonte de alimentação U1 (V):	24 - 24 V
Tipo de tensão alimentação U1:	CC
Dados ópticos	
Faixa de comp. de onda usada:	850 nm
Saídas de semicondutores	
Número de saídas OSSD:	2
Dados ambientais	
Temperatura ambiente:	-25 - 60 °C
Descrição da carga de umidade:	UR de 95% a 50 °C
Condensação admissível?:	inadmissível
Alt. op. adm. acima nível mar:	2000 m

EMV conforme norma...:	IEC 61496-1
Oscilações conforme norma...:	EN 60068-2-6
Suporte p/choque conf. norma 1:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 1:	40g
Suporte p/choque conf. norma 2:	Kit Adv Bracket
Acel. choque conf. norma 2:	50g
Suporte p/choque conf. norma 3:	Suporte Swivel
Times	
Tempo de resposta:	9.7 - 9.7 ms
Dados mecânicos	
Raio curvatura (ao desloc.) K1:	5 x Ø
Comprimento máx. do cabo:	50 m
Material da caixa:	Alumínio
Material da tampa da extrem.:	Zn
Material da placa dianteira:	PC
Dimensão altura:	1204 mm
Dimensão de profundidade:	40 mm
Dimensão de profundidade:	35 mm
Peso líquido:	3440 g
Peso bruto:	5420 g
Ambiente	
WEEE classifikation (08/2018):	4 devices (feed size >50 cm)
Dados comerciais	
Harmonized System Code:	85365019
UNSPSC 25:	39121528
Código EAN:	4046548076547
Versão ECLASS:	ECLASS-13
Função de referência ECLASS:	27272704
Versão ETIM:	ETIM-9.0

Grupo de referência ETIM:	EG000026
Função de referência ETIM:	EC002549
Volume:	0

Acessórios opcionais

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	632509	PSEN opII protective column-195 Set
	632508	PSEN opII protective column-165 Set
	632503	PSEN opII protective column-165
	630347	PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
	630348	PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
	630349	PSEN op cable angle M12 5-pole 10m



632504

PSEN opII protective column-195


632011

PSEN opII mirror column-195 Set



630350

PSEN op cable angle M12 5-pole 30m




632010

PSEN opII mirror column-165 Set



632510

PSEN opII lockout



632015

PSEN opII Bracket Kit



630298

PSEN cable M12-5sf 20m



632037

PSEN opII adjustable base unit



630310

PSEN op cable axial M12 5-pole 3m



632014

PSEN opII Laserpointer



632036

PSEN opII mirror column-195



632035

PSEN opII mirror column-165



380220

PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m



630297

PSEN op cable axial M12 5-pole 30m



632012

PSEN screw set mirror column



380208

PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m



632512

PSEN opII slot nuts



632017

PSEN opII Adv Bracket Kit-3



630311

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m



632511

PSEN opII Y Junction M12-M12/M12



632016

PSEN opII Adv Bracket Kit-2



630312

PSEN op cable axial M12 5-pole 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



630364

PSEN op cable axial M12 5-pole 50m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



630365

PSEN op cable angle M12 5-pole 50m



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m