

## Connector/CA/M12-5SMX/A/TR

C1000058



Terminating plug with a 120  $\Omega$  resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

## Технические характеристики

### Общие данные

Подтверждено: CE, UKCA, Внесено в перечень cULus

### технические данные

#### электрические данные

Номинальная сила тока: 4 A

#### Экологические данные

Окружающая температура: -30 - 80 °C

Эл. зазор и расст. утечки до: IEC 60664-1

Степ. загряз., зазор и утечка: 2

#### механические данные

Тип разъема 1: 5-контактный штекерный разъем

Форма разъема типа 1: прямой

Кодирование разъема M12 1: C кодировкой A

Материал резьбового кольцевого: GD-Zn, Ni

Материал конт. поверхности 1: CuZn, Ni b/Au 0,2 (гальв.)

Цвет корпуса: Черный

Сертификаты разъема 1: UL 94 HB

Вес нетто: 11 g

Вес брутто: 12 g

### Данные по окружающей среде

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Коммерческие данные            |                              |
| Harmonized System Code:        | 85366990                     |
| UNSPSC 25:                     | 26121603                     |
| EAN-код:                       | 4046548105032                |
| Версия ECLASS:                 | ECLASS-13                    |
| Эталонная функция ECLASS:      | 27279090                     |
| Версия ETIM:                   | ETIM-9.0                     |
| Эталонная группа ETIM:         | EG000026                     |
| Эталонная функция ETIM:        | EC003015                     |
| Объем:                         | 0                            |