

PSS u2 ES 8DI NPN

328206



PSS u2, электронный модуль, стандартный, 8 входов, функция NPN тип 3 для IEC 61131-2, расширение импульсов, 0 В пост. тока с дополнительным модулем распределения напряжения, 1-рядный, требуется клеммная коробка PSS u2 T 8 (в комплект поставки не входит).

Технические характеристики

Общие данные

Подтверждено:	CE, UKCA, Внесено в перечень cULus
Области применения:	Стандартный

технические данные

Входы

Число входов:	8
Уровень сигн. при «0» на входе:	-3 – +5 В пост. тока
Напряжение пост.тока на входах:	24 V DC
Тип напряжения по EN 61131-2:	3
Время программной фильтрации:	0 мс ... 25,5 мс
Вход с развязкой потенциалов:	Да

Экологические данные

Климат. совмест. с:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14
Стандарт темп. окр. среды:	EN 60068-2-14
Окружающая температура:	0 - 60 °C
Стандарт температуры хранения:	EN 60068-2-1/-2
Стандарт климат. совмест.:	EN 60068-2-78
Номинальный уровень влажности:	Отн. вл. 93% 40 °C
Конденсация допустима?:	Не допускается
Постоянная рабочая высота ASL:	2000 м

ЭМС по стандарту...:	EN 61131-2 (зона B)
Вибрация по стандарту...:	EN 60068-2-6
Ускор.уд.возд. по стандарту1:	150 м/с ²
Эл. зазор и расст. утечки до:	EN 61131-2
Категория перенапряжения:	II
Степ. загряз., зазор и утечка:	2
Стандарт типа защиты:	EN 60529
Потенциальное разделение	
Развязка потенциалов 1 между:	Вход и питание модуля
Тип развязки потенциалов 1:	Функциональная изоляция
механические данные	
Материал корпуса:	ПФЭ
Тип клеммы:	вставной
Размер по высоте:	110.8 mm
Размер по ширине:	12.5 mm
Размер по глубине:	72.5 mm
Вес нетто:	31 g
Вес брутто:	47 g
Данные по окружающей среде	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Коммерческие данные	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
EAN-код:	4046548095753
Версия ECLASS:	ECLASS-13
Эталонная функция ECLASS:	27242604
Версия ETIM:	ETIM-9.0
Эталонная группа ETIM:	EG000024
Эталонная функция ETIM:	EC001599

Объем:

0.216

Необходимые принадлежности



328840

PSS u2 T 8 (1 pc.)